

# PHILIPS

傳統車內燈和信號燈

SilverVision

燈泡類型：PY21W

每個包裝數量：2

12 V，21 W

12496SVB2



## 時尚駕駛體驗

### 鍍銀設計指示燈

SilverVision 訊號燈專為駕駛者美化汽車而設。SilverVision 為汽車的前置和後置指示燈帶來鍍銀效果。

#### 鍍銀效果

- 鍍銀設計指示燈

#### 原裝設備製造商

- Philips 是各大汽車製造商之選
- 一次更換兩個指示燈燈泡以達到最大性能效果
- 多款不同的 12V 車燈適用於各種用途
- 符合 ECE 認可的高品質標準

## 產品特點

### 汽車製造商之選



100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明，而全世界每三部就有一部配備 Philips 照明。

### 一對更換

為了達到對稱效果，我們強烈推薦成對更換您的指示燈燈泡。

### 適合多種用途



各種 12V 車燈分別適用於甚麼用途？Philips 車用照明適用所有車輛功能，包括前及後指示燈。

### ECE 認可

Philips 汽車致力於在原裝設備製造商市場以及零件市場推出頂級的產品和服務。我們的產品選用優質材料製造，並經過測試符合最高規格，讓客戶享受最安全、最舒適的駕駛體驗。我們所有產品均經過仔細測試、管制和認證（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。換言之，我們的產品質素絕對值得您信賴。

### 鍍銀設計指示燈

關閉 Philips SilverVision 燈泡時，其獨特的鍍鉻塗層可防止光學中不美觀的橙色效應。打開時，則投射舒適暖橙色燈光。

## 規格

### 電氣特性

電壓: 12 伏  
瓦數: 21 瓦

### 使用壽命

使用壽命: 500 小時

### 燈光特性

流明: 280 lm

### 包裝資料

EAN3: 8711500311191

EAN1: 8711500311177

包裝類型: B2

### 產品說明

應用: 前指示燈, 後指示燈

機座: BAU15s

型號: PY21W SilverVision

ECE 認可: 是

範圍: SilverVision

技術: 傳統

類型: PY21W

### 外包裝資訊

每件總重量: 0.306 千克

高度: 13 厘米

寬度: 13.5 厘米

### 產品包裝資訊

包裝數量: 2

最小起訂量 (專業人士使用): 20

每件總重量: 15.3 克

高度: 12.9 厘米

長度: 6.7 厘米

每件淨重: 8 克

寬度: 2.7 厘米

### 訂購資訊

訂購代碼: 31117730

訂購項目: 12496SVB2

### 市場推廣詳細說明

期望效果: 風格

