



Philips SilverVision
Стандартные лампы для
салона и сигнальные
лампы

Тип лампы: PY21W

В упаковке: 2
12 В, 21 Вт

12496SVS2



Ваш неповторимый стиль

Указатели поворота с серебряным покрытием

Сигнальные лампы SilverVision предназначены для водителей, которые хотят подчеркнуть индивидуальность своего автомобиля. Лампы SilverVision создают эффект хромирования на передних и задних указателях поворота.

Эффект хромирования

- Сигнальные лампы с серебряным покрытием

Производитель оригинальных комплектующих

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей
- Для максимального эффекта меняйте сразу две сигнальные лампы
- Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования
- Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

PHILIPS

Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы
Тип лампы: PY21W В упаковке: 2, 12 В, 21 Вт

Характеристики

Электрические характеристики

- напряжение: 12 В
- мощность в ваттах: 21 Вт

Срок службы

- Срок службы: До 500 ч

Световые характеристики

- Люмен: 280 лм

Информация об упаковке

- EAN3: 8711500479839
- EAN1: 8711500479822
- Тип упаковки: S2

Описание изделия

- Применение: Передний указатель поворота, Задний указатель поворота
- Цоколь: BAU15s
- Назначение: PY21W SilverVision
- Соответствие нормам ECE: ДА
- Модельный ряд: SilverVision
- Технология: Обычная лампа
- Тип: PY21W

Информация об упаковке

- Вес брутто одного изделия: 0,38 кг
- высота: 10,7 см
- Длина: 20,5 см
- ширина: 14,5 см

Информация об упакованном продукте

- Количество упаковок: 2
- Минимальный заказ (профессиональное применение): 20
- Вес брутто одного изделия: 19 г
- высота: 10,2 см
- Длина: 3,9 см
- Вес нетто одного изделия: 8 г
- ширина: 6,7 см

Информация для заказа

- Код для заказа: 47982230
- Регистрация заказа: 12496SVS2

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Стиль

12496SVS2

Особенности

Выбор автопроизводителей



Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Замена производится парами

Для симметрии настоятельно рекомендуется заменять сигнальные лампы парно.

Многokrатное использование



Как выбрать лампу на 12 В для той или иной задачи? В ассортименте Philips Automotive есть следующие виды автомобильных ламп: передние и задние указатели поворота.

Соответствие нормам ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

Указатели поворота с серебряным покрытием

После отключения лампы Philips SilverVision не излучают неприятных оранжевых бликов благодаря уникальному хромированному покрытию. При включении лампы излучают соответствующий стандартам оранжевый свет.



Дата выпуска 2018-05-31

Версия: 6.0.1

12 NC: 9246 282 17103
EAN: 87 11500 47982 2

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Philips Lighting Holding B.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com