

# PHILIPS

Señalización e interior convencional


Vision

Tipo bombilla: P21W

Pack de: 2

12 V, 21 W

12498B2



## Sienta el confort y conduzca seguro Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la elección de los principales fabricantes de automóviles. Ofrecen la mejor calidad de su clase a precios competitivos.

### Fabricante de equipos originales

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Amplia gama de bombillas de 12 V para todas las funciones
- Conforme homologación ECE de altos estándares de calidad

## Destacados

### La elección de los fabricantes de vehículos



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

### Diseñadas para varios usos



¿Cuál es la función de cada bombilla de 12 V?  
La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del coche: haz de luz alto

y bajo, antiniebla delantera, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de patente, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.

### Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

### Características eléctricas

Voltaje: 12 V

Vataje: 21 W

### Datos del empaque

EAN3: 8711559520131

EAN1: 8711500055491

Tipo de empaque: B2

### Descripción del producto

**Aplicación:** Intermitente delantero, Interior, Licencia, Luz antiniebla trasera, Intermitente trasero, Luz de marcha atrás, Intermitente lateral, Luz de freno, Luz del maletero, Luz diurna, Luz trasera

**Base:** BA15s

**Denominación:** P21W Vision

**Homologación ECE:** Sí

**Gama:** Vision

**Tecnología:** Convencional

**Tipo:** P21W

### Información de embalaje exterior

**Peso bruto por unidad:** 0,3 kg

**Altura:** 13,1 cm

**Anchura:** 13,5 cm

### Información del producto embalado

**Cantidad por paquete:** 2

**Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales):** 20

**Peso bruto por unidad:** 15 g

**Altura:** 12,9 cm

**Peso neto por unidad:** 7,7 g

### Información de solicitud

**Código de solicitud:** 5549130

**Entrada de solicitud:** 12498B2

### Especificaciones de marketing

**Ventajas esperadas:** Más luz

