



Philips Vision  
Lampadina per interni e di  
segnalazione

Tipo di lampadina: P21W  
Confezione da: 2  
12 V, 21 W

12498B2



## Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

### Lampadine di segnalazione Philips

Le nostre lampade di segnalazione sono scelte dalle principali case automobilistiche. Offrono la migliore qualità a un prezzo competitivo.

#### **Produttore di equipaggiamento di primo impianto**

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche
- Ampia gamma di lampadine da 12V per tutte le funzioni
- Rispettano gli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

# PHILIPS

Lampadina per interni e di segnalazione  
Tipo di lampadina: P21W Confezione da: 2, 12 V, 21 W

## Specifiche

### Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 12 V
- Potenza effettiva (W): 21 W

### Dati dell'imballo

- EAN3: 8711559520131
- EAN1: 8711500055491
- Tipo di imballaggio: B2

### Descrizione del prodotto

- Applicazione: Freccia anteriore, Interni, Licenza, Fendinebbia posteriore, Freccia posteriore, Luci di retromarcia, Freccia laterale, Luci stop, Luce portabagagli, Luci diurne, Luce posteriore
- Base: BA15s
- Nome: P21W Vision
- Omologazione ECE: S1
- Gamma: Vision
- Tecnologia: Convenzionale
- Tipo: P21W

### Informazioni sull'imballo

- Peso lordo per pezzo: 0,3 Kg
- Altezza: 13,1 cm
- Larghezza: 13,5 cm

### Informazioni prodotto confezionato

- Quantità confezione: 2
- Ordine minimo (per i professionisti): 20
- Peso lordo per pezzo: 15 g
- Altezza: 12,9 cm
- Peso netto al pezzo: 7,7 g

### Informazioni per effettuare un ordine

- Codice per l'ordine: 5549130
- Codice: 12498B2

### Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Più luce

12498B2

## In evidenza

### La scelta delle case automobilistiche



Da 100 anni Philips è all'avanguardia dell'industria dell'illuminazione automobilistica, avendo introdotto innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa, e una su tre su scala mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

### Ideata per più usi



Quale lampadina 12V, per quale funzione? L'offerta di Philips Automotive comprende tutte le funzioni specifiche dell'auto: abbagliante, anabbagliante, fendinebbia anteriore, indicatore di direzione anteriore, indicatore di direzione laterale, indicatore di direzione posteriore, luce di stop, luce di retromarcia, fendinebbia posteriore, luce targa, luce posteriore di posizione/parcheggio, luci abitacolo

### Omologazione ECE

I prodotti e servizi Philips per automobili sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto che su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.



Data di rilascio  
2019-07-05

Versione: 10.0.1

12 NC: 9246 285 17119  
EAN: 87 11500 05549 1

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Philips Lighting Holding B.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)