

# PHILIPS

Конвенционални  
интериорни и сигнални

VisionPlus

Тип крушка: P21W

Опаковка: 2

12 V, 21 W

12498VPB2



## Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно Превъзходно качество и подобрена видимост

Лампите VisionPlus произвеждат по-мощен светлинен поток в сравнение със стандарта. VisionPlus е изборът за производителите на шофьори, които мислят за безопасността. Предлагащи висока производителност и отлична стойност, това е правилният избор за възискателните шофьори.

### Повишена видимост

- По-мощно светлоотдаване

### Производител на оригинално оборудване

- Philips е изборът на основните производители на автомобили
- Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции
- Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията

## Акценти

### Избор на производител на коли



В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарти за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips

### Предназначени за многократна употреба



Кои лампи от 12 V за коя функция? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси

светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, стоп светлина, светлина за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, светлина за задна позиция/паркиране, вътрешно осветление.

### ECE хомологация

Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ECE. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

### По-мощно светлоотдаване

Осветлението на спирачките е видимо по-рано, благодарение на по-мощното светлоотдаване. Спирачният път на следващия автомобил може да се намали до 3 метра при 100 км/ч.

## Спецификации

### Електрически характеристики

**Напрежение:** 12 V

**Мощност:** 21 W

### Данни за опаковката

**EAN3:** 8727900363173

**EAN1:** 8727900363180

**Тип опаковка:** B2

### Описание на продукта

**Приложение:** Преден индикатор, Интериор, Лиценз, Задни светлини против мъгла, Заден индикатор, Светлина за заден ход, Страничен индикатор, Стоп светлина, Светлина за багажник, Дневни ходови светлини, Задна сигнална светлина

**База:** BA15s

**Обозначение:** P21W VisionPlus

**Хомологация ECE:** DA

**Обхват:** VisionPlus

### Технология:

Конвенционален

**Тип:** P21W

### Информация за външната опаковка

**Брутно тегло на бройка:** 0,3 кг

**Височина:** 13,1 см

**Ширина:** 13,5 см

### Информация за опакован продукт

**Количество стоки в опаковка:** 2

**МОQ (за професионалисти):** 20

**Брутно тегло на бройка:** 15 гр

**Височина:** 12,9 см

**Нето тегло на бройка:** 7,7 гр

### Информация за поръчка

**Код за поръчка:** 36318030

**Въвеждане на поръчка:** 12498VPB2

### Маркетингови характеристики

**Очаквани ползи:** Повече светлина

