

PHILIPS

Señalización e interior convencional

VisionPlus

Tipo bombilla: P21W

Pack de: 2

12 V, 21 W

12498VPB2



Siente el confort y conduce seguro

Calidad superior con visibilidad mejorada

Las lámparas VisionPlus generan una emisión de luz más potente que las convencionales. La gama VisionPlus es la opción más eficiente, ideal para los conductores más concienciados con la seguridad. Gracias a su alto rendimiento y excelente relación calidad-precio, constituyen la opción perfecta para conductores exigentes.

Mayor visibilidad

- Emisión de luz más potente

Fabricante de equipos originales

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

Destacados

La elección de los fabricantes de vehículos



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Diseñadas para varios usos



¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del coche: largas, cortas,

antiniebla delanteras, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.

Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

Emisión de luz más potente

La iluminación de frenado se visualiza antes, gracias a una emisión de luz más potente. La siguiente distancia de frenado del vehículo puede reducirse hasta 3 metros a 100 km/h.

Características eléctricas

Voltaje: 12 V

Vataje: 21 W

Datos del embalaje

EAN3: 8727900363173

EAN1: 8727900363180

Tipo de embalaje: B2

Descripción del producto

Aplicación: Intermitente delantero, Interior, Licencia, Luz antiniebla trasera, Intermitente trasero, Luz de marcha atrás, Intermitente lateral, Luz de freno, Luz del maletero, Luz diurna, Luz trasera

Base: BA15s

Denominación: P21W VisionPlus

Homologación ECE: Sí

Gama: VisionPlus

Tecnología: Convencional

Tipo: P21W

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 0,3 kg

Altura: 13,1 cm

Anchura: 13,5 cm

Información del producto embalado

Cantidad por paquete: 2

Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 20

Peso bruto por unidad: 15 g

Altura: 12,9 cm

Peso neto por unidad: 7,7 g

Información de solicitud

Código de solicitud: 36318030

Entrada de solicitud: 12498VPB2

Especificaciones de marketing

Ventajas esperadas: Más luz

