

# PHILIPS

Lampe conventionnelle de signalisation et habitacles

VisionPlus

Type de lampe : P21/5W

Lot de 2

12 V, 21/5 W

12499VPB2



## Conduisez en toute tranquillité

### Qualité supérieure et visibilité accrue

Les lampes VisionPlus produisent une lumière plus puissante que les lampes classiques. VisionPlus permet aux conducteurs soucieux de leur sécurité de faire le choix de la performance. Extrêmement performantes et d'un excellent rapport qualité/prix, elles sont idéales pour les conducteurs les plus exigeants.

#### Meilleure visibilité

- Plus grand flux lumineux

#### Fabricant d'équipement d'origine

- Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles
- Large choix d'ampoules 12 V répondant à toutes les fonctions de l'éclairage automobile
- Respect des critères haute qualité de l'homologation ECE

## Points forts

### La référence de choix des constructeurs automobiles



Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont désormais la norme sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

### Conception multi-usage



Quelle lampe 12 V pour quelle fonction ? Les offres de la gamme Philips Automotive couvrent toutes les fonctions d'éclairage

propres aux automobiles : feux de route, feux de croisement, feux antibrouillard avant, clignotants avant, clignotants latéraux, clignotants arrière, feux de freinage, feux de recul, feux antibrouillard arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement, éclairage intérieur.

### Homologation ECE

Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.

### Plus grand flux lumineux

Vos feux de stop sont visibles plus tôt grâce à un plus grand flux lumineux. Il est possible d'obtenir jusqu'à 3 mètres de réduction sur la distance de freinage du véhicule derrière le vôtre à 100 km/h.

## Caractéristiques

### Caractéristiques électriques

Tension: 12 V

Puissance consommée: 5, 21 W

### Durée de vie

Durée de vie: Jusqu'à 2 000 h

### Caractéristiques lumineuses

Lumens: 475 lm

### Informations de l'emballage

EAN3: 8727900363159

EAN1: 8727900363166

Type d'emballage: B2

### Description du produit

Usage: Clignotant avant, Immatriculation, Feu de brouillard arrière, Clignotant arrière, Feu de stationnement/feu de position arrière, Feu stop, Éclairage de jour, Éclairage arrière

Base: BAY15d

Désignation: P21/5W VisionPlus

Homologation ECE

Gamme: VisionPlus

Technologie: Classique

Type: P21/5W

### Informations, emballage externe

Hauteur: 13,1 cm

Largeur: 13,5 cm

### Informations relatives au produit emballé

Nombre de packs: 2

Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 20

Hauteur: 12,9 cm

Poids net par pièce: 10 g

### Informations de commande

Code de commande: 36316630

Saisie des commandes: 12499VPB2

### Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Plus de lumière

