

PHILIPS

Конвенционални
интериорни и сигнални

Vision

Тип крушка: W2W

Опаковка от: 10

12 V, 2 W

Повече светлина

12505CP



Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

Сигнални лампи на Philips

Нашите сигнални светлини са изборът на големите производители на коли. Те предлагат най-доброто в класа си качество на конкурентни цени.

Производител на оригинално оборудване

- Philips е изборът на основните производители на автомобили
- Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции
- Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията

Акценти

Избор на производител на коли



В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарти за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips

Предназначени за многократна употреба



Кои лампи от 12 V за коя функция? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси

светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, стоп светлина, светлина за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, светлина за задна позиция/паркиране, вътрешно осветление.

ECE хомологация

Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ECE. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

Спецификации

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V

Мощност: 2 W

Експлоатационен срок

Живот: До 3000 ч

Характеристики на светлината

Лумена: 10 lm

Данни за опаковката

EAN3: 8727900391657

EAN1: 8711500483270

Тип опаковка: CP

Описание на продукта

Приложение: Интериор

База: W2x4,6d

Обозначение: W2W Vision

Хомологация ECE: HE

Обхват: Стандартен

Технология:

Конвенционален

Тип: W2W

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 0,243 кг

Височина: 11,6 см

Дължина: 16,9 см

Ширина: 10,4 см

Информация за опакован продукт

Количество стоки в опаковка: 1

МОQ (за професионалисти): 50

Нето тегло на бройка: 0,35 гр

Информация за поръчка

Код за поръчка: 48327028

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Стандартен

