

PHILIPS

Luzes interiores e de
sinalização convencionais

Vision

Tipo de lâmpada: W1,2W

Embalagem: 2

12 V, 1,12 W

12516B2



Sinta-se em segurança, conduza em segurança Lâmpadas de sinalização da Philips

As nossas lâmpadas de sinalização são escolhidas pela maioria dos fabricantes de automóveis. Oferecem a melhor qualidade da sua classe a um preço competitivo.

Fabricante de equipamento original

- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips
- Vasta gama de lâmpadas de 12 V para todo o tipo de funções
- Cumprimento das normas de elevada qualidade homologadas pela CEE

Destaques

Escolha do fabricante de automóveis



Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips

Concebida para múltiplas utilizações



Qual a lâmpada de 12 V mais adequada para cada função? A oferta da Philips Automotive inclui todas as funções específicas para

automóveis: luz de máximos, luz de médios, luz dianteira de nevoeiro, indicador frontal, indicador lateral, indicador traseiro, luz de travagem, luz de marcha-atrás, luz traseira de nevoeiro, luzes da chapa de matrícula, luz de posição traseira/de estacionamento e luzes interiores.

Homologação CEE

Os produtos e serviços da Philips no sector automóvel são considerados os melhores na sua classe, no mercado dos fabricantes de equipamento original e no mercado de pós-venda. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados de acordo com as especificações mais exigentes, os nossos produtos são concebidos para maximizar a segurança e o conforto da experiência de condução dos nossos clientes. A nossa gama de produtos completa é testada extensamente, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) segundo os requisitos CEE mais exigentes. Resumindo, é uma qualidade em que pode confiar.

Caraterísticas elétricas

Voltagem: 12 V
Potência: 1,2 W

Vida útil

Vida útil: Até 2500 h

Caraterísticas da luz

Lúmenes: 7,5 lm

Dados da embalagem

EAN3: 8711500756510
EAN1: 8711500756503
Tipo de embalagem: B2

Descrição do produto

Aplicação: Interior
Encaixe: W2x4,6d
Designação: W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5
Homologação ECE: NÃO
Alcance: Vision
Tecnologia: Convencional
Tipo: W1,2W

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 0,154 kg
Altura: 13 cm
Comprimento: 14,6, 15 cm
Largura: 13,5 cm

Informação do produto embalado

Quantidade na embalagem: 2
Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 20
Peso bruto por unidade: 7,7 g
Altura: 3,2 cm
Comprimento: 6,7 cm
Peso líquido por peça: 0,39 g
Largura: 2,7 cm

Informações sobre encomendas

Código de encomenda: 05554530

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Mais luz

