

PHILIPS

Стандартные лампы для
салона и сигнальные лампы

Vision

Тип лампы: W1,2W

В упаковке: 2

12 В, 1,12 Вт

12516B2



Безопасность и уверенность на дороге Сигнальные лампы Philips

Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей.
Лучшее в своем классе качество по доступной цене.

Производитель оригинальных комплектующих

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей
- Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования
- Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

Основные особенности

Выбор автопроизводителей



Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Многokrатное использование



Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворяют все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние

противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

Соответствие нормам ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

Характеристики

Электрические характеристики

напряжение: 12 В
мощность в ваттах: 1,2 Вт

Срок службы:
Срок службы: До 2500 ч

Световые характеристики

Люмен: 7,5 лм

Информация об упаковке

EAN3: 8711500756510

EAN1: 8711500756503

Тип упаковки: B2

Описание продукта

Применение: Внутреннее освещение

Цоколь: W2x4,6d

Обозначение: W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5

Соответствие нормам ECE: HET

Линейка продукции: Vision

Технология:

Обычная лампа

Тип: W1,2W

Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 0,154 кг

Высота: 13 см

Длина: 14,6, 15 см

Ширина: 13,5 см

Информация об упакованном продукте

Количество упаковок: 2

МОQ (для профессионалов): 20

Вес брутто одного изделия: 7,7 г

Высота: 3,2 см

Длина: 6,7 см

Вес нетто одного изделия:

0,39 г

Ширина: 2,7 см

Информация для заказа

Код для заказа: 05554530

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Больше света

