

PHILIPS

Lampe pour
éclairage avant

Standard

Type de lampe : H15

Lot de 1

12 V, 55/15 W

12580C1



Conduisez en toute tranquillité

Lampes standard Philips

Tous les grands constructeurs automobiles ont fait le choix de nos lampes pour éclairage avant. Elles sont d'une qualité exceptionnelle, à un prix compétitif.

Fabricant d'équipement d'origine

- Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Un grand choix de lampes 12 V

- Large choix de lampes 12 V répondant à tous les besoins

Normes de qualité conformes aux réglementations ECE

- Respect des critères haute qualité de l'homologation ECE

Remplacer par paire

- Remplacez vos deux phares avant ou arrière en même temps : c'est une question de sécurité

Plus grande longévité

- Durée de vie optimale

Points forts

La référence de choix des constructeurs automobiles

Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont désormais la norme sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

Homologation ECE

Nous nous engageons à créer des produits et services Philips Automotive d'excellence pour le marché de la rechange de pièces automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos articles sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000).

Conception multi-usage

Quelle lampe 12 V pour quel usage ? L'offre de Philips Automotive recouvre toutes les fonctions propres aux automobiles : éclairage de plaques d'immatriculation, éclairage de stationnement/position arrière, éclairage de boîte à gants, clignotants d'intérieur, éclairage de stationnement avant.

Remplacer par paire

Il est fortement recommandé de les remplacer par paires pour préserver la symétrie de l'éclairage.

Durée de vie optimale

Nos ampoules produisent un faisceau lumineux aussi puissant que précis grâce à une puissance de sortie maximale. Nous nous efforçons continuellement de fabriquer les meilleures et les plus efficaces solutions d'éclairage parce que nous sommes convaincus qu'elles peuvent sauver des vies.

Caractéristiques

Caractéristiques électriques

Tension: 12 volt

Puissance consommée: 55/15 W

Informations de l'emballage

EAN1: 8719018020000

EAN3: 8719018020024

Type d'emballage: C1

Description du produit

Usage: Feu de route, Éclairage de jour

Homologation ECE

Gamme: Standard

Technologie: Halogène

Type: H15

Désignation: 12580C1

Base: PGJ23t-1

Informations relatives au produit emballé

Poids brut par pièce: 33,9 g

Hauteur: 7,600 cm

Longueur: 4,550 cm

Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 10

Poids net par pièce: 27,2 g

Nombre de packs: 1

Largeur: 4,550 cm

Informations de commande

Code com.: 12580C1

Code de commande: 02000030

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Standard

Point fort du produit: Lampes standard Philips

