



Philips Vision  
Стандартные лампы для  
салона и сигнальные  
лампы

Тип лампы: P21W  
В упаковке: 2  
12 В, 21/4 Вт

12594B2



## Безопасность и уверенность на дороге

### Сигнальные лампы Philips

Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене.

#### **Производитель оригинальных комплектующих**

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей
- Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования
- Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

# PHILIPS

Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы  
Тип лампы: P21W В упаковке: 2, 12 В, 21/4 Вт

## Характеристики

### Электрические характеристики

- напряжение: 12 В
- мощность в ваттах: 4, 21 Вт

### Срок службы

- Срок службы: До 250 ч

### Световые характеристики

- Люмен: 440 лм

### Информация об упаковке

- EAN3: 8711500471017
- EAN1: 8711500404855
- Тип упаковки: B2

### Описание изделия

- Применение: Задний противотуманный фонарь, Стоп-сигнал, Задний фонарь
- Цоколь: BAZ15d
- Назначение: P21/4W
- Соответствие нормам ECE: ДА
- Модельный ряд: Vision
- Технология: Обычная лампа
- Тип: P21/4W

### Информация об упаковке

- Вес брутто одного изделия: 0,346 кг
- высота: 13 см
- Длина: 15 см
- ширина: 13,5 см

### Информация об упакованном продукте

- Количество упаковок: 2
- Минимальный заказ (профессиональное применение): 20
- Вес брутто одного изделия: 17,3 г
- высота: 12,9 см
- Длина: 6,7 см
- Вес нетто одного изделия: 10 г
- ширина: 2,7 см

### Информация для заказа

- Код для заказа: 40485530

### Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Больше света

12594B2

## Особенности

### Выбор автопроизводителей



Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

### Многочисленное использование



Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворяют все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

### Сертификация ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.



Дата выпуска 2018-09-07

Версия: 5.1.1

12 NC: 9246 362 17119  
EAN: 87 11500 40485 5

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Philips Lighting Holding B.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)