

# PHILIPS

Señalización e interior convencional

Vision

Tipo bombilla: BAX

Pack de: 2

12 V, 1,2 W

12597B2



## Siente el confort y conduce seguro Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la primera elección de los principales fabricantes de vehículos. Ofrecen la mejor calidad a un precio competitivo.

### Fabricante de equipos originales

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

## Destacados

### La elección de los fabricantes de vehículos



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

### Diseñadas para varios usos



¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del coche: largas, cortas,

antiniebla delanteras, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.

### Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

### Características eléctricas

Voltaje: 12 V  
Vataje: 1,2 W

### Duración

Duración: Hasta 3000 h

### Características de la luz

Lúmenes: 6,7 lm

### Datos del embalaje

EAN3: 8711559530192  
EAN1: 8711559530185  
Tipo de embalaje: B2

### Descripción del producto

Aplicación: Interior  
Base: BAX8,3s/1,35 negro  
Denominación: Bax 8,3s/1,35 negro  
Homologación ECE: NO  
Gama: Vision  
Tecnología: Convencional  
Tipo: BAX

### Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 0,168 kg  
Altura: 13 cm  
Longitud: 15 cm  
Anchura: 13,5 cm

### Información del producto embalado

Cantidad por paquete: 2  
Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 20  
Peso bruto por unidad: 8,4 g  
Altura: 12,9 cm  
Longitud: 6,7 cm  
Peso neto por unidad: 1,1 g  
Anchura: 2,7 cm

### Información de solicitud

Código de solicitud: 53018530  
Entrada de solicitud: 12597B2

### Especificaciones de marketing

Ventajas esperadas: Más luz

