

PHILIPS

Konwencjonalna żarówka
wewnętrzna i sygnalizacyjna

Vision

Rodzaj źródła światła: BAX

Liczba sztuk w opakowaniu: 2

12 V, 1,2 W

12598B2



Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie Żarówki sygnalizacyjne firmy Philips

Nasze żarówki sygnalizacyjne są wybierane przez największych producentów samochodów. Zapewniają one najwyższą jakość w swojej klasie i są dostępne w konkurencyjnej cenie.

Producent oryginalnego wyposażenia

- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów
- Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań
- Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE

Zalety

Wybór producentów samochodów



Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Zaprojektowane do wielokrotnego użytku



Która żarówka 12 V jest odpowiednia do danego zastosowania? W ofercie firmy Philips znajdują się żarówki do wszystkich typów

oświetlenia pojazdu, takich jak: światła drogowe, światła mijania, przednie światła przeciwmgielne, kierunkowskazy przednie, kierunkowskazy boczne, kierunkowskazy tylne, światła stopu, światła cofania, tylne światła przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światła pozycyjne/postojowe, oświetlenie wnętrza.

Homologacja ECE

Produkty i usługi motoryzacyjne firmy Philips uważane są za najlepsze w swojej klasie na rynku producentów oryginalnego wyposażenia oraz rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i wygody naszych klientów. Wszystkie produkty z naszej oferty są skrupulatnie testowane, kontrolowane i certyfikowane (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE. To po prostu jakość, której możesz zaufać.

Dane techniczne

Charakterystyka elektryczna

Napięcie: 12 V

Moc: 1,2 W

Czas eksploatacji

Trwałość: Maks 2500 h

Właściwości światła

Lumeny: 6,4 lm

Dane opakowania

EAN3: 8711500405890

EAN1: 8711500405883

Rodzaj opakowania: B2

Opis produktu

Zastosowanie: Wnętrze

Podstawa: BAX8,5d/2 czarna

Oznaczenie: Bax 8,5d/2 czarna

Homologacja ECE: NIE

Seria: Vision

Technologia: Konwencjonalne

Typ: BAX

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 0,168 kg

Wysokość: 13 cm

Długość: 15 cm

Szerokość: 13,5 cm

Informacje o zapakowanym produkcie

Ilość w opakowaniu: 2

Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 20

Waga brutto na sztukę: 8,4 g

Wysokość: 12,9 cm

Długość: 6,7 cm

Waga netto na sztukę: 1,1 g

Szerokość: 2,7 cm

Informacje dotyczące zamówień

Kod zamówienia: 40588330

Numer zamówieniowy: 12598B2

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Więcej światła

