

# PHILIPS

Стандартные лампы для  
салона и сигнальные лампы

Vision

Тип лампы: BAX

В упаковке: 2

12 В, 1,2 Вт

12598B2



## Безопасность и уверенность на дороге Сигнальные лампы Philips

Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей.  
Лучшее в своем классе качество по доступной цене.

### Производитель оригинальных комплектующих

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей
- Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования
- Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

## Основные особенности

### Выбор автопроизводителей



Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

### Многokrатное использование



Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворяют все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние

противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

### Соответствие нормам ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

## Характеристики

### Электрические характеристики

**напряжение:** 12 В  
**мощность в ваттах:** 1,2 Вт

**Срок службы:**  
**Срок службы:** До 2500 ч

### Световые характеристики

**Люмен:** 6,4 лм

### Информация об упаковке

**EAN3:** 8711500405890

**EAN1:** 8711500405883

**Тип упаковки:** B2

### Описание продукта

**Применение:** Внутреннее освещение

**Цоколь:** BAX8,5d/2 черный

**Обозначение:** Вах 8,5d/2 черный

**Соответствие нормам ECE:** HET

**Линейка продукции:** Vision

**Технология:**

Обычная лампа

**Тип:** BAX

### Информация об упаковке

**Вес брутто одного изделия:** 0,168 кг

**Высота:** 13 см

**Длина:** 15 см

**Ширина:** 13,5 см

### Информация об упакованном продукте

**Количество упаковок:** 2

**МОQ (для профессионалов):** 20

**Вес брутто одного изделия:** 8,4 г

**Высота:** 12,9 см

**Длина:** 6,7 см

**Вес нетто одного изделия:**

1,1 г

**Ширина:** 2,7 см

### Информация для заказа

**Код для заказа:** 40588330

**Регистрация заказа:** 12598B2

### Особенности изделия

**Ожидаемые преимущества:** Больше света

