

PHILIPS

Стандартные лампы для
салона и сигнальные лампы

Vision

Тип лампы: BAX

В упаковке: 10

12 В, 1,2 Вт

12598CP



Безопасность и уверенность на дороге

Сигнальные лампы Philips

Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене.

Производитель оригинальных комплектующих

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей
- Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования
- Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

Основные особенности

Выбор автопроизводителей



Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Многokrатное использование



Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворяют все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние

противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

Соответствие нормам ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

Характеристики

Электрические характеристики

напряжение: 12 В
мощность в ваттах: 1,2 Вт

Срок службы:
Срок службы: До 2500 ч

Световые характеристики

Люмен: 6,4 лм

Информация об упаковке

EAN3: 8727900390964
EAN1: 8711500483874
Тип упаковки: CP

Описание продукта

Применение: Внутреннее освещение
Цоколь: BAX8,5d/2 черный
Обозначение: Вах 8,5d/2 черный
Соответствие нормам ECE: HET
Линейка продукции: Стандартная лампа
Технология:
Обычная лампа
Тип: BAX

Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 0,385 кг
Высота: 11,6 см
Длина: 16,9 см
Ширина: 10,4 см

Информация об упакованном продукте

Количество упаковок: 1
МОQ (для профессионалов): 50
Вес брутто одного изделия: 1,925 г
Высота: 3,2 см
Длина: 1,2 см
Вес нетто одного изделия: 1,1 г
Ширина: 2,1 см

Информация для заказа

Код для заказа: 48387428
Регистрация заказа: 12598CP

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Стандартная лампа

