

# PHILIPS

Стандартные лампы для  
салона и сигнальные лампы

Vision

Тип лампы: BAX

В упаковке: 10

12 В, 5 Вт

12615CP



## Безопасность и уверенность на дороге

### Сигнальные лампы Philips

Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене.

#### Производитель оригинальных комплектующих

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей
- Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования
- Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

## Особенности

### Выбор автопроизводителей



Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

### Многokrатное использование



Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворяют все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние

противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

### Соответствие нормам ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

## Характеристики

### Электрические характеристики

**напряжение:** 12 В  
**мощность в ваттах:** 5 Вт

**Срок службы:**  
**Срок службы:** До 1000 ч

### Световые характеристики

**Люмен:** 36 лм

### Информация об упаковке

**EAN3:** 8727900370911  
**EAN1:** 8711559528076  
**Тип упаковки:** CP

### Описание продукта

**Применение:** Внутреннее освещение  
**Цоколь:** B10d черный  
**Обозначение:** B10D черный, галоген  
**Соответствие нормам ECE:** HET  
**Линейка продукции:** Стандартная лампа  
**Технология:**  
Обычная лампа  
**Тип:** ВАХ

### Информация об упаковке

**Вес брутто одного изделия:** 0,62 кг  
**Высота:** 9,9 см  
**Длина:** 23,3 см  
**Ширина:** 15,9 см

### Информация об упакованном продукте

**Количество упаковок:** 1  
**МОQ (для профессионалов):** 50  
**Вес брутто одного изделия:** 3,1 г  
**Высота:** 3,8 см  
**Длина:** 2,25 см  
**Вес нетто одного изделия:** 1,9 г  
**Ширина:** 1,8 см

### Информация для заказа

**Код для заказа:** 52807673  
**Регистрация заказа:** 12615CP

### Особенности изделия

**Ожидаемые преимущества:** Стандартная лампа

