

# PHILIPS

Luzes interiores e de  
sinalização convencionais

Vision

Tipo de lâmpada: BAX

Embalagem: 10

12 V, 1,1 W

12624CP



## Sinta-se em segurança, conduza em segurança Lâmpadas de sinalização da Philips

As nossas lâmpadas de sinalização são escolhidas pela maioria dos fabricantes de automóveis. Oferecem a melhor qualidade da sua classe a um preço competitivo.

### Fabricante de equipamento original

- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips
- Vasta gama de lâmpadas de 12 V para todo o tipo de funções
- Cumprimento das normas de elevada qualidade homologadas pela CEE

# Destaques

## Escolha do fabricante de automóveis



Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips

## Concebida para múltiplas utilizações



Qual a lâmpada de 12 V mais adequada para cada função? A oferta da Philips Automotive inclui todas as funções específicas para

automóveis: luz de máximos, luz de médios, luz dianteira de nevoeiro, indicador frontal, indicador lateral, indicador traseiro, luz de travagem, luz de marcha-atrás, luz traseira de nevoeiro, luzes da chapa de matrícula, luz de posição traseira/de estacionamento e luzes interiores.

## Homologação CEE

Os produtos e serviços da Philips no sector automóvel são considerados os melhores na sua classe, no mercado dos fabricantes de equipamento original e no mercado de pós-venda. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados de acordo com as especificações mais exigentes, os nossos produtos são concebidos para maximizar a segurança e o conforto da experiência de condução dos nossos clientes. A nossa gama de produtos completa é testada extensamente, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) segundo os requisitos CEE mais exigentes. Resumindo, é uma qualidade em que pode confiar.

## Caraterísticas elétricas

**Voltagem:** 12 V

**Potência:** 1,12 W

## Vida útil

**Vida útil:** Até 1500 h

## Caraterísticas da luz

**Lúmenes:** 3,6 lm

## Dados da embalagem

**EAN3:** 8727900370898

**EAN1:** 8711559514116

**Tipo de embalagem:** CP

## Descrição do produto

**Aplicação:** Interior

**Encaixe:** BX8,4d laranja

**Designação:** BX8,4D laranja

**Homologação ECE:** NÃO

**Alcance:** standard

**Tecnologia:** Convencional

**Tipo:** BAX

## Informações da embalagem exterior

**Peso bruto por unidade:** 0,308 kg

**Altura:** 11,6 cm

**Comprimento:** 16,9 cm

**Largura:** 10,4 cm

## Informação do produto embalado

**Quantidade na embalagem:** 1

**Quantidade mínima de encomenda (para profissionais):** 50

**Peso bruto por unidade:** 1,54 g

**Peso líquido por peça:** 0,75 g

## Informações sobre encomendas

**Código de encomenda:** 51411628

**Apresentação de encomendas:** 12624CP

## Especificações de marketing

**Vantagens esperadas:** standard

