

PHILIPS

Señalización e interior convencional

Vision

Tipo bombilla: BAX

Pack de: 10

12 V, 2 W

12626CP



Siente el confort y conduce seguro

Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la primera elección de los principales fabricantes de vehículos. Ofrecen la mejor calidad a un precio competitivo.

Fabricante de equipos originales

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

Destacados

La elección de los fabricantes de vehículos



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Diseñadas para varios usos



¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V?
La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del coche: largas, cortas,

antiniebla delanteras, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.

Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

Características eléctricas

Voltaje: 12 V
Vataje: 2 W

Duración

Duración: Hasta 1500 h

Características de la luz

Lúmenes: 9 lm

Datos del embalaje

EAN3: 8727900370942
EAN1: 8711559514123
Tipo de embalaje: CP

Descripción del producto

Aplicación: Interior
Base: BX8,4d verde claro
Denominación: BX8,4D verde claro
Homologación ECE: NO
Gama: Estándar
Tecnología: Convencional
Tipo: BAX

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 0,308 kg
Altura: 11,6 cm
Longitud: 16,9 cm
Anchura: 10,4 cm

Información del producto embalado

Cantidad por paquete: 1
Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 50
Peso bruto por unidad: 1,54 g
Altura: 3,2 cm
Longitud: 1,2 cm
Peso neto por unidad: 0,75 g
Anchura: 2,1 cm

Información de solicitud

Código de solicitud: 51412328
Entrada de solicitud: 12626CP

Especificaciones de marketing

Ventajas esperadas: Estándar

