

# PHILIPS

Lampadina per interni  
e di segnalazione

Vision

Tipo di lampadina: BAX

Confezione da: 10

12 V, 1,5 W

12627CP



## Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

### Lampadine di segnalazione Philips

Le nostre lampadine di segnalazione sono scelte dalle principali case automobilistiche. Offrono la migliore qualità a un prezzo competitivo.

#### **Produttore di equipaggiamento di primo impianto**

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche
- Ampia gamma di lampadine da 12V per tutte le funzioni
- Rispetto degli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

## In evidenza

### La scelta delle case automobilistiche



Da 100 anni Philips è all'avanguardia dell'industria dell'illuminazione automobilistica, avendo introdotto innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa, e una su tre su scala mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

### Ideata per più usi



Quale lampadina da 12V, per quale funzione? L'offerta di Philips Automotive comprende tutte le funzioni specifiche dell'auto: abbagliante,

anabbagliante, fendinebbia anteriore, indicatore di direzione anteriore, indicatore di direzione laterale, indicatore di direzione posteriore, luce di stop, luce di retromarcia, fendinebbia posteriore, luce targa, luce posteriore di posizione/parcheggio, luci abitacolo

### Omologazione ECE

I prodotti e servizi Philips per il settore automobilistico sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto e sia su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.

## Specifiche

### Caratteristiche elettriche

Voltaggio: 12 V

Potenza effettiva (W): 1,5 W

### Durata

Durata: Fino a 1.200 h

### Caratteristiche luce

Lumen: 6,5 lm

### Dati confezione

EAN3: 8727900370959

EAN1: 8711559514147

Tipo di confezione: CP

### Descrizione del prodotto

Applicazione: Interni

Base: BX8,4d beige

Nome: BX8,4D beige, BX8,4D verde chiaro

Omologazione ECE: NO

Gamma: Standard

Tecnologia: Convenzionale

Tipo: BAX

### Informazioni sull'imballaggio esterno

Peso lordo per pezzo: 0,308 kg

Altezza: 11,6 cm

Lunghezza: 16,9 cm

Larghezza: 10,4 cm

### Informazioni prodotto confezionato

Quantità confezione: 1

Ordine minimo (per i professionisti): 50

Peso lordo per pezzo: 1,54 g

Altezza: 3,2 cm

Lunghezza: 1,2 cm

Peso netto al pezzo: 0,75 g

Larghezza: 2,1 cm

### Informazioni per effettuare un ordine

Codice per l'ordine: 51414728

Codice: 12627CP

### Specifiche di marketing

Benefici attesi: Standard

