

PHILIPS

Světlo pro
motocykly

CrystalVision ultra

Typ žárovky: HS1

Balení: 1 kus

12 V, 35/35 W

Více stylů



12636BVBW



Jeďte stylově

Jasně bílé světlo

Jasně bílé světlo motocyklového halogenového světlometu Philips CrystalVision ultra dodá vašemu motocyklu styl.

Moderní bílý xenonový vzhled

- Jasně bílé světlo se stylovým xenonovým vzhledem

Extrémně odolný světlomet vysoké kvality

- Motocyklové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemičitého skla
- Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE
- Preferovaná volba velkých motocyklových výrobců

Přednosti

Bílé světlo pro motocykly

CrystalVision Ultra Moto je jedinečný halogenový světlomet, který poskytuje jasné bílé světlo. Moderní technologie a vysoká účinnost vám pomůže odlišit a individuálně přizpůsobit váš motocykl a rovněž vám zajistí lepší viditelnost a komfort.

Vysoce kvalitní křemičité sklo



Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což snižuje riziko prasknutí. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla (vlákno 2 650 °C a sklo 800 °C) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky dokáže křemičité sklo UV

produkovat intenzivnější světlo. A intenzivnější světlo znamená lepší zážitek z jízdy bez ohledu na to, jak tmavá je cesta před vámi.

Homologace ECE

Automobilové výrobky a služby společnosti Philips jsou na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb považovány za špičku ve své třídě. Jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů, testovány podle nejvyšších specifikací a jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Všechny naše výrobky jsou pečlivě testovány, kontrolovány a certifikovány (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.

Volba výrobců

Již přes 100 let jsou žárovky Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále přináší technologické inovace, z nichž se stal standard moderních vozidel. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Specifikace

Údaje na obalu

EAN1: 8711500781956

EAN3: 8711500781963

Typ balení: BW

Charakteristika světla

Teplota barev: Až 3 700 K

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Více stylu

Popis výrobku

Řada: CrystalVision Ultra Moto

Technologie: Halogenové

Aplikace: Dálková světla, Potkávácí světla

Typ: HS1

Homologace ECE: Ano

Základna: PX43t

Označení: 12636BVBW

Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V

Příkon: 60/55 W

Informace pro objednávání

Objednávací kód: 78195630

Zadání obj.: 12636BVBW

Informace na obalu výrobku

Minimální objednávací množství (pro profesionály): 10

Množství v balení: 1

Celková hmotnost jednoho kusu [g]: 22,7

Výška [cm]: 12,9

Délka [cm]: 9,5

Čistá hmotnost jednoho kusu [g]: 22,5

Šířka [cm]: 4,9

Informace na vnějším balení

Celková hmotnost jednoho kusu [kg]: 0,497

Výška [cm]: 13

Délka [cm]: 25,5

Šířka [cm]: 19

