

PHILIPS

Luzes interiores e de
sinalização convencionais

Vision

Tipo de lâmpada: BAX

Embalagem: 10

12 V, 1,12 W

12638CP



Sinta-se em segurança, conduza em segurança Lâmpadas de sinalização da Philips

As nossas lâmpadas de sinalização são escolhidas pela maioria dos fabricantes de automóveis. Oferecem a melhor qualidade da sua classe a um preço competitivo.

Fabricante de equipamento original

- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips
- Vasta gama de lâmpadas de 12 V para todo o tipo de funções
- Cumprimento das normas de elevada qualidade homologadas pela CEE

Destaques

Escolha do fabricante de automóveis



Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips

Concebida para múltiplas utilizações



Qual a lâmpada de 12 V mais adequada para cada função? A oferta da Philips Automotive inclui todas as funções específicas para

automóveis: luz de máximos, luz de médios, luz dianteira de nevoeiro, indicador frontal, indicador lateral, indicador traseiro, luz de travagem, luz de marcha-atrás, luz traseira de nevoeiro, luzes da chapa de matrícula, luz de posição traseira/de estacionamento e luzes interiores.

Homologação CEE

Os produtos e serviços da Philips no sector automóvel são considerados os melhores na sua classe, no mercado dos fabricantes de equipamento original e no mercado de pós-venda. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados de acordo com as especificações mais exigentes, os nossos produtos são concebidos para maximizar a segurança e o conforto da experiência de condução dos nossos clientes. A nossa gama de produtos completa é testada extensamente, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) segundo os requisitos CEE mais exigentes. Resumindo, é uma qualidade em que pode confiar.

Caraterísticas elétricas

Voltagem: 12 V

Potência: 1,12 W

Vida útil

Vida útil: 1500 h, Até 1500 h

Caraterísticas da luz

Lúmenes: 3,6 lm

Dados da embalagem

EAN3: 8727900391503

EAN1: 8711500488466

Tipo de embalagem: CP

Descrição do produto

Aplicação: Interior

Encaixe: BX8.5D branco

Designação: BX8,5D branco

Homologação ECE: NÃO

Alcance: standard

Tecnologia: Convencional

Tipo: BAX

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 0,375 kg

Altura: 11,6 cm

Comprimento: 16,9 cm

Largura: 10,4 cm

Informação do produto embalado

Quantidade na embalagem: 1

Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 50

Peso bruto por unidade: 1,875 g

Altura: 3,2 cm

Comprimento: 1,2 cm

Peso líquido por peça: 1,1 g

Largura: 2,1 cm

Informações sobre encomendas

Código de encomenda: 48846628

Apresentação de encomendas: 12638CP

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: standard

