

# PHILIPS

Faros delanteros  
para motos


Vision Moto

Tipo de lámpara: S2

Pack de: 1

12 V, 35/35 W

12728BW



## Siéntete seguro, conduce con seguridad Visión hasta un 30 % más clara

Con hasta un 30 % más de visión que una lámpara estándar, las lámparas Vision Moto permiten a los motociclistas ver a una mayor distancia gracias al rendimiento mejorado del haz de luz, a un precio muy competitivo. Para una mayor seguridad, elije Vision Moto.

### La elección más económica

- La mejor relación entre calidad y precio
- Un 30 % más de visión

### Un 30 % más de visión que una lámpara estándar

- Las lámparas para motos de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad

### Tecnología de vanguardia

- Philips es la elección de los principales fabricantes de motos.
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

## Destacados

### Mejor valor




Las lámparas Philips Vision Moto son la elección para los motoristas que buscan soluciones económicas, pero no quieren hacer sacrificios en seguridad. Estas lámparas ofrecen un 30 % más de visión que una lámpara estándar.

### Homologación ECE

Philips Automotive se dedica a la producción de productos y servicios líderes en su clase dentro del mercado de fabricantes de equipos originales y del mercado de piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica meticulosamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos de la ECE.

### Haz de luz con mayor proyección



Los faros delanteros Philips VisionMoto, que ofrecen un 30 % más de visión, son la elección perfecta para motociclistas que buscan un alto

rendimiento de iluminación y seguridad. Con una mejor salida de luz, los pasajeros pueden reaccionar más rápido a los obstáculos y evitar accidentes.

### Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien las temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente.

### La elección de los fabricantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en estándares para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

## Especificaciones

### Especificaciones de marketing

**Beneficios anticipados:** Más luz

**Características destacadas del producto:**

Visión hasta un 30 % más clara

### Descripción del producto

**Denominación:** S2 Vision Moto

**Alcance:** Vision Moto

**Tecnología:** Luz halógena

**Base:** BA20d

**Aplicación:** Luz de largo alcance, Luz de corto alcance

**Tipo:** S2

### Características eléctricas

**Voltaje:** 12 V

**Potencia:** 35/35 W

### Duración

**Vida útil:** Hasta 400 h

### Características de la luz

**Lúmenes:** 825 ± 15 %

### Información de solicitud

**Código de solicitud:** 77385230

**Entrada de solicitud:** 12728BW

### Información de embalaje exterior

**Peso bruto por unidad:** 382 g

**Alto:** 13 cm

**Longitud:** 19 cm

**Ancho:** 19 cm

### Datos del empaque

**Tipo de empaque:** Blister

**EAN1:** 8711500773852

**EAN3:** 8711500773869

### Información del producto embalado

**Peso bruto por unidad:** 38.2 g

**Alto:** 12.9 cm

**Longitud:** 9.5 cm

**Peso neto por unidad:** 15 g

**Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir:** 10

**Ancho:** 3.7 cm

