

# PHILIPS

Motorkoplampen


Vision Moto

Type lamp: S2

Verpakking van 1

12 V, 35/35W

12728BW



## Met een veilig gevoel op weg

Tot 30% meer zicht

Vision Moto-koplampen bieden tot 30% meer zicht dan standaardlampen en hebben een verbeterde lichtbundel, zodat motorrijders verder kunnen zien. Bovendien zijn ze zeer aantrekkelijk geprijsd. Kies Vision Moto-lampen voor meer veiligheid!

### De voordeligste keus

- De keuze met de beste prijs-kwaliteitverhouding
- 30% meer zicht

### 30% meer zicht dan met een standaardlamp

- Moto-lampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

### Zeer geavanceerde technologie

- Philips wordt aanbevolen door grote motorfabrikanten.
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

# Kenmerken

## Beste prijs-kwaliteitsverhouding




De Philips Vision Moto-lampen zijn een goede keuze voor motorrijders die voordelige lampen zoeken waarmee ze niet inleveren op veiligheid. De motorlampen bieden 30% meer zicht op de weg dan een standaardlamp.

## ECE-goedkeuring

Philips Automotive zet zich in om producten en services van de allerbeste kwaliteit te leveren aan de OEM-markt en vervangingsmarkt. Onze producten worden van hoogwaardige materialen vervaardigd en aan de strengste testen onderworpen om onze klanten optimale veiligheid en rijcomfort te garanderen. Onze gehele productie wordt nauwgezet getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten.

## Grotere lichtbundelprojectie



Philips Vision Moto-koplampen bieden 30% meer zicht op de weg en zijn de ideale keuze voor motorrijders die op zoek zijn naar goede

prestaties op het gebied van verlichting en veiligheid. Dankzij de betere lichtopbrengst kunnen motorrijders sneller reageren op obstakels en zo ongelukken voorkomen.

## Hoogwaardig kwartsglas



UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtbundel gegenereerd.

## De keuze van fabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

# Specificaties

## Marketingspecificaties

**Verwachte voordelen:** Meer licht  
**Productkenmerk:** Tot 30% meer zicht

## Productbeschrijving

**Aanduiding:** S2 Vision Moto  
**Collectie:** Vision Moto  
**Technologie:** Halogeen  
**Voet:** BA20d  
**Toepassing:** Hoge lichtstraal, Lage lichtstraal  
**Type:** S2

## Elektrische kenmerken

**Voltage:** 12 volt  
**Wattage:** 35/35 W

## Levensduur

**Levensduur:** Tot 400 uur

## Lichtkenmerken

**Lumen:** 825 ±15%

## Bestelinformatie

**Bestelcode:** 77385230  
**Bestelnummer:** 12728BW

## Verpakkingsinformatie

**Brutogewicht per stuk:** 382 g  
**Hoogte:** 13 cm  
**Lengte:** 19 cm  
**Breedte:** 19 cm

## Gegevens van de verpakking

**Verpakkingstype:** Blister  
**EAN1:** 8711500773852  
**EAN3:** 8711500773869

## Verpakkingsinformatie

**Brutogewicht per stuk:** 38,2 g  
**Hoogte:** 12,9 cm  
**Lengte:** 9,5 cm  
**Nettogewicht per stuk:** 15 g  
**Verpakkingshoeveelheid / MOQ:** 10  
**Breedte:** 3,7 cm

