



Philips Vision Moto
Světlomety pro motocykly

Typ žárovky: S2

Balení: 1 kus
12 V, 35/35 W

12728C1



Bezpečný pocit, bezpečná jízda

Až o 30 % lepší vidění

Poskytují až o 30 % lepší vidění oproti běžným žárovkám. Díky vylepšenému výkonu žárovek Vision Moto mohou řidiči motocyklu vidět dále a za výhodnou cenu. Žárovky Vision Moto zaručí větší bezpečnost!

Nejúspornější volba

- O 30 % lepší vidění
- Volba nejlepší hodnoty

O 30 % lepší vidění oproti běžné žárovce

- Motocyklové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemičitého skla

Nejmodernější technologie

- Philips je volbou velkých výrobců motocyklů.
- Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

PHILIPS

Světlometry pro motocykly
Typ žárovky: S2 Balení: 1 kus, 12 V, 35/35 W

Specifikace

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 12 V
- Příkon: 35/35 W

Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Lepší vidění
- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Až o 30 % lepší vidění

Popis výrobku

- Označení: Vision Moto S2
- Řada: Vision Moto
- Technologie: Halogenové
- Základna: BA20d
- Aplikace: Dálková světla, Potkávácí světla
- Typ: S2

Životnost

- Životnost: Až 400 h

Charakteristika světla

- Lumeny: 825 ±15 %

Informace pro objednávání

- Objednávací kód: 77359330
- Zadání objednávky: 12728C1

Informace na vnějším balení

- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 211 g
- Výška: 7,8 cm
- Délka: 23,8 cm
- Šířka: 9,3 cm

Údaje na obalu

- Typ balení: C1
- EAN1: 8711500773593
- EAN3: 8711500779342

Informace na obalu výrobku

- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 211,67 g
- Výška: 7,6 cm
- Délka: 4,55 cm
- Množství v balení / MOQ: 10
- Šířka: 4,55 cm

12728C1

Přednosti

Nejlepší kvalita




Světla Philips Vision Moto jsou volbou pro jezdce, kteří hledají úsporné řešení světel a nejsou ochotní slevit z bezpečnosti. Motocyklové žárovky nabízejí o 30 % lepší vidění na silnici než obvyklé světlo.

Homologace ECE

Divize Philips Automotive si klade za cíl stále vyrábět ty nejlepší výrobky a poskytovat ty nejlepší služby ve své třídě na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb. Naše výrobky jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů a jsou testovány podle těch nejnáročnějších specifikací, které maximálně zvyšují bezpečnost a pohodlí jízdy našich zákazníků. Celá naše výroba je velmi pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE.

Větší projekce světelného paprsku



Žárovky Philips Vision Moto nabízí o 30 % lepší vidění na silnici a představují skvělou volbu pro motocyklisty, kteří touží po světelném výkonu a bezpečnosti. Díky lepšímu světelnému výstupu mohou jezdci rychleji reagovat na překážky a zabraňovat tak nehodám.

Vysoce kvalitní křemičité sklo



Křemenné sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemenného skla (vlákno 2 650° C a sklo 800 °C) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemenné sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.

Volba výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.



Datum vydání 2018-06-12

Verze: 8.0.1

12 NC: 8670 001 22262

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Philips Lighting Holding B.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com