

# PHILIPS

Světlo mety pro  
motocykly

Vision Moto

Typ žárovky: S2

Balení: 1 kus

12 V, 35/35 W

12728C1



## Bezpečný pocit, bezpečná jízda

Až o 30 % lepší vidění

Poskytují až o 30 % lepší vidění oproti běžným žárovkám. Díky vylepšenému výkonu žárovek Vision Moto mohou řidiči motocyklu vidět dále a za výhodnou cenu. Žárovky Vision Moto zaručí větší bezpečnost!

### Nejúspornější volba

- O 30 % lepší vidění
- Volba nejlepší hodnoty

### O 30 % lepší vidění oproti běžné žárovce

- Motocyklové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemičitého skla

### Nejmodernější technologie

- Philips je volbou velkých výrobců motocyklů.
- Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

# Přednosti

## Nejlepší kvalita




Světla Philips Vision Moto jsou volbou pro jezdce, kteří hledají úsporné řešení světel a nejsou ochotni slevit z bezpečnosti. Motocyklové žárovky nabízejí o 30 % lepší vidění na silnici než obvyklé světlo.

## Homologace ECE

Divize Philips Automotive si klade za cíl stále vyrábět ty nejlepší výrobky a poskytovat ty nejlepší služby ve své třídě na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb. Naše výrobky jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů a jsou testovány podle těch nejnáročnějších specifikací, které maximálně zvyšují bezpečnost a pohodlí jízdy našich zákazníků. Celá naše výroba je velmi pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE.

## Větší projekce světelného paprsku



Žárovky Philips Vision Moto nabízí o 30 % lepší vidění na silnici a představují skvělou volbu pro motocyklisty, kteří touží po

světelném výkonu a bezpečnosti. Díky lepšímu světelnému výstupu mohou jezdci rychleji reagovat na překážky a zabraňovat tak nehodám.

## Vysoce kvalitní křemičité sklo



Křemenné sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemenného skla (vlákno 2 650<sup>o</sup> C a sklo 800<sup>o</sup> C) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemenné sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.

## Volba výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

# Specifikace

## Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V

Příkon: 35/35 W

## Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Více světla

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Až o 30 % lepší vidění

## Popis výrobku

Označení: Vision Moto S2

Řada: Vision Moto

Technologie: Halogenové

Základna: BA20d

Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla

Typ: S2

## Životnost

Životnost: Až 400 h

## Charakteristika světla

Lumeny: 825 ±15 %

## Informace pro objednávání

Objednací kód: 77359330

Zadání obj.: 12728C1

## Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 211 g

Výška: 7,8 cm

Délka: 23,8 cm

Šířka: 9,3 cm

## Údaje na obalu

Typ balení: C1

EAN1: 8711500773593

EAN3: 8711500779342

## Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 211,67 g

Výška: 7,6 cm

Délka: 4,55 cm

Množství v balení / MOQ: 10

Šířka: 4,55 cm

