

PHILIPS

lâmpada automotiva de
sinalização e luz interna

Vision LED

LED-T10 [-W5W]

Número de lâmpadas: 2

12 V, 0,6 W

Lanterna frontal e luz interna



127916000KX2



Sinalização mais brilhante, condução mais elegante

Led durável de alta qualidade

Para uma condução moderna, aproveite as luzes sinalizadoras com cores intensas. As luzes internas e de posicionamento Philips Vision LED T10 com efeito de luz do dia de 6000 K são brilhantes e têm ótima aparência, para que você possa sinalizar com segurança e com estilo.

Atualize seu estilo

- Atualize suas luzes, atualize seu estilo

Iluminação externa em LED brilhante

- Sinalização mais brilhante para maior segurança

Lâmpadas de LED de longa duração

- Iluminação de LED resistente e de longa duração

Ótima difusão de luz

- Boa distribuição de luz para melhorar a visibilidade

Qualidade durável Philips

- Iluminação automotiva Philips com o mais alto nível de qualidade
- Fáceis de instalar e compatíveis com muitos modelos de automóveis

Destaques

Luzes de sinalização modernas

O objetivo principal da iluminação externa é ajudá-lo a ver e ser visto, mas isso não significa que você não possa deixar tudo mais bonito enquanto faz isso. Se deseja modernizar seu estilo sem comprar um novo carro, substituir a iluminação interna e externa por LEDs é uma maneira inteligente de investir o seu dinheiro. Atualizar sua iluminação externa com um vermelho mais intenso para as luzes de freio, um laranja vibrante para as setas e um branco brilhante para a luz de ré. Seu carro é uma expressão da sua personalidade, então reafirme seu estilo com as luzes LED de sinalização exterior da Philips.

Seja visto com uma sinalização brilhante

Sinalizar a sua intenção ao mudar a posição do veículo é vital para a sua segurança. Para evitar colisões, as outras pessoas precisam saber o que você está fazendo. Uma sinalização brilhante garante que você seja visto, o que aumenta a segurança. Quer esteja dando ré, manobrando ou parando, as luzes de sinalização de LED Philips Vision oferecem o desempenho de que precisa, dando aos outros motoristas um tempo extra crucial para reagir aos seus movimentos.

Iluminação de LED de longa durabilidade

Você quer que as luzes do carro sejam brilhantes e elegantes. No entanto, você não quer ficar trocando sempre as lâmpadas com defeito. Este é um dos principais pontos fracos das luzes convencionais: pois quanto mais potente é a luz, mais curta é a sua vida útil. Isso não acontece com o LED, pois com a mesma intensidade da luz os LEDs duram

muito mais. E as luzes de LED Philips Vision têm uma resistência adicional ao calor e à vibração, o que as tornam a escolha perfeita para um desempenho de longa duração, com uma vida útil de até 8 anos.

Ótima difusão de luz

O alcance da iluminação externa em LED da Philips foi projetado para proporcionar uma distribuição inteligente de luz e garantir que a luz da sinalização externa seja projetada onde você precisa dela (quer esteja em marcha à ré, freando ou dando seta). Com um ângulo amplo e boa difusão de luz, não apenas você é capaz de enxergar melhor a pista, como também ficará mais visível aos outros motoristas.

Qualidade automotiva

A iluminação Philips com tecnologia avançada é reconhecida no setor automotivo há mais de 100 anos. Os produtos Philips com qualidade automotiva são projetados e desenvolvidos após rigorosos processos de controle de qualidade (incluindo padrões ISO aplicáveis), o que leva a altos padrões de produção. Os principais fabricantes de automóveis escolhem as lâmpadas Philips, pois, ao comprar produtos Philips, você também compra qualidade. Você obterá luz brilhante intensa e estilo de última geração.

Prontos e instalados!

Projetada visando a fácil instalação nos veículos compatíveis, os motoristas com experiência em manutenção serão capazes de modernizar sua iluminação sem grandes dificuldades.

Especificações

Informações da embalagem

EAN1: 8727900395716

EAN3: 8727900395723

Tipo da embalagem: X2

Descrição do produto

Tecnologia: LED

Aplicação: Luz interna, Porta-malas, Porta-luvas

Linha: Vision LED

Inserir: W5W

Especificações de marketing

Benefícios esperados: Experimente mais luz

Informações do pedido

Entrada do pedido: 127916000KX2

Código do pedido: 39571630

Informações na embalagem externa

Altura: 8,5 cm

Comprimento: 19,5 cm

Largura: 15,1 cm

Peso bruto por peça: 0,37 kg

Informações do produto fornecido

Altura: 9,2 cm

Comprimento: 6,8 cm

Largura: 15,1 cm

Quantidade mínima (para profissionais): 20

Quantidade no pacote: 2

Durabilidade

Vida útil: Até 8 anos

