



飛利浦 X-tremeUltinon
LED
霧燈燈泡

LED-FOG [~H8/H11/H16]

6500K
亮度增加 200%
先進汽車系統



12793UNIX2

更明亮、炫白，強力持久。

晶亮炫白 LED 霧燈，打造高遠視野

飛利浦 X-tremeUltinon LED 霧燈採用色溫為 6500 Kelvin 的頂級 LUXEON LED。專利 SafeBeam 技術能投射亮度增加 200% 的照明效果，完全滿足您的需求。以先進的 AirFlux 設計打造出強力持久的效能。

時尚有型再升級

- 色溫 6500 Kelvin 的俐落白光
- 適合惡劣天候的 2700 K 色溫
- 升級照明光線，打造完美風格

優異的光漫射效果

- 直接投照強力光線至您所需的位置

更持久耐用的 LED 霧燈

- 持久耐用的頭燈，與您的愛車同進退
- 創新熱能管理系統，讓燈泡更長壽

卓越的飛利浦高品質表現

- 飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質
- 安裝簡便，適用於多種車款

更明亮炫白的車用 LED 霧燈

- 亮度增加 200% 的鮮明亮光提供優越視線

PHILIPS

焦點

適合各種天候的照明

飛利浦 X-tremeUltinon LED 霧燈色溫達 2700 K，在惡劣的天候條件下可改善照明視野，犀利破霧，有效降低眩光並提高路照對比度

優質時尚白光

雙眼是靈魂之窗，頭燈是愛車的風格代言人。如果您想讓自我風格完美無懈又不需購買新車，只要升級頭燈，就能讓每一分錢都花在最值得的地方。愛車代表了您的身分，所以，就讓飛利浦 LED 霧燈成為時尚品味的最佳詮釋。

在所需位置擁有明亮光線



最好的車燈並不是只會產生最強光線的燈。想要擁有更加明亮的光線，對車用 LED 燈泡而言並非難事。重點在於如何運用這些極強亮光。不受控的明亮光線，並不是理想的駕駛條件，甚至會造成危害。飛利浦 LED 霧燈採用 SafeBeam 技術，讓光線集中在您需要之處。我們根據鹵素頭燈的安全規範，設計出了均勻精準的光束模式。更精確的燈光控制，能夠打造更好的視野，助您成為更好更安全的夜間駕駛。

享受終生的光亮

想要明亮時尚的霧燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統頭燈的主要問題；燈光越明亮，使用壽命就越短。以較高的燈光強度而言，LED 的壽命更長，飛利浦 X-tremeUltinon LED 產品更是擁有頂級的耐久性。在 AirFlux 及 AirCool 等熱能管理系統的幫助下，這些頭燈擁有高達 12 年的使用壽命。大部分的車主會在車輛到達這個年份前進行更換或升級，所以這款時尚頭燈能夠長伴愛車直到最後。

長壽持久的車燈燈泡

LED 霧燈燈泡會產生必須控制的熱能。飛利浦 AirFlux 及 AirCool 技術的智慧型冷卻系統，可轉移重要燈光元件內的熱能。抗熱性大幅提升的飛利浦 LED 霧燈，較市面上其他同類產品擁有更長的壽命。耐用性絕佳的燈具不僅省錢便利，安全性也更好。沒有人會希望頭燈在使用時突然失效。飛利浦 LED 燈具讓您擁有平和駕駛感受。

絕佳車用等級

技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享有超過 100 年以上歷史的盛譽。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為買了飛利浦等同於買到品質。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時也展現了頂級風格。當然，先進的 LED 照明系統能提供更加安全平順的愉快駕車感受。

各就各位、準備，安裝完成！

精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級相容的頭燈。不過，仍舊建議請專業技師安裝您的全新飛利浦 LED 頭燈，技師們能確保一切就緒。雖然這些頭燈適用於多種現有車款，但並非支援所有車種。

純淨的明亮白光

飛利浦 X-tremeUltinon LED 頭燈以車用 LUXEON 技術，生產出色溫高達 6500 Kelvin、與日光相似的明亮白色光束。更加清晰的視野，助您更輕鬆地發現障礙物，走出一條完美的行車路線。同時，您不會再因為想看清楚前方地形而感到疲勞，更加明亮的光線讓夜間駕車更舒適、更有趣。

鮮明亮光

在黑暗中開車非常吃力，您僅能倚靠頭燈。更遠及更全面的視野，都是提高安全駕駛能力時不可忽視的重點。飛利浦 X-tremeUltinon LED 霧燈的強力明亮光束，以高達 200% 的亮度提升您的能見度。體驗過此種如日光一般的效果後，您將會持續選擇 LED。能見度提高，能讓駕駛技術變得更好，反應越快，行車就越安全。別讓黑暗戰勝您，選擇飛利浦，擁有更強大的夜間駕駛自信與控制力。

規格

產品說明

- 技術：LED
- 應用：前霧燈
- 範圍：X-treme Ultinon LED
- 類型：H8, H11, H16
- 符合 ECE：否
- 機座：PGJ19-1；PGJ19-2；PGJ19-3
- 型號 LED 類型：LED-FOG [-H8/H11/H16]
- 技術功能：AirFlux, IP65, SafeBeam

行銷規格

- 期望效果：先進汽車系統
- 產品特色：強力黃光

電力特性

- 電壓：12 V

使用壽命

- 使用壽命：最長 12 年

照明特性

- 色溫：2700K 金黃色
- 流明：840

訂購資訊

- 訂購條目：12793UNIX2
- 訂購代碼：39643030

包裝資料

- 包裝類型：X2
- EAN1: 8727900396430
- EAN3: 8727900396447



發行日期 2019-02-05

版本：17.3.1

12 NC: 8670 001 27302

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。