



Philips X-tremeUltinon
LED
雾灯灯泡

LED 雾灯 [~H8/H11/H16]
6500K
光量增加 200% 以上
高级汽车系统



12793UNIX2

超亮，超白，超耐用。

亮白光 LED 雾灯，外观高端大气

飞利浦 X-tremeUltinon LED 雾灯采用 6500K 的优质 LUXEON LED。我们的专利 SafeBeam 技术将照射光亮度提升 200%，让您可以将光束照射至所需之处。采用先进的 AirFlux 设计，经久耐用。

格调升级

- 6500K 色温，发出通透白光
- 2700K 色温，适合在恶劣天气下使用
- 升级您的车灯，升级您的格调

光导漫射表现出众

- 功能强大的强光，准确照射所需之处

更持久耐用的 LED 雾灯

- 耐用的车头灯，和您的爱车使用寿命一样长久
- 创新热量管理系统，使用寿命一延再延

飞利浦卓越品质

- 最高质量级别的飞利浦汽车照明
- 安装简易，并兼容众多车型

更亮白的汽车 LED 雾灯

- 将照射光亮度提升 200%，带来超凡能见度

PHILIPS

产品亮点

全天候车灯

高达 2700K 的色温, 飞利浦 Philips X-tremeUltinon LED 雾灯可以提高恶劣天气条件下的能见度, 更好地透过迷雾, 降低眩光和改善对比度

强光照亮所需之处



好的汽车灯绝非只是能够发出强光的灯。打造亮度前所未有的汽车 LED 灯泡成为更轻松的工作。重要的是您利用额外光线来做什么。不可控强光并非驾驶的理想之选, 并可能产生危险的眩光。配合 SafeBeam 技术, 飞利浦 LED 雾灯可将光线聚集在您所需之处。根据有关卤素前照灯的道路安全规定, 设计均匀准确的光束模式。通过精确的光线控制, 您具有清晰的能见度, 增加您夜间驾驶的安全性。

时尚金光升级

就像眼睛是我们心灵的窗口, 车头灯也能表达出爱车的很多事。如果您希望升级格调, 不需购买新款汽车, 升级车头灯是最聪明的花钱方式。您的爱车是您身份的象征, 所以让飞利浦 LED 雾灯代言您的风格。

享受一生的灯

您想要明亮时尚的雾灯, 但您不想频繁更换出故障的灯。这是传统车灯的一个较大缺陷: 灯光越强烈, 其寿命就越短。在较高的光强级别, LED 持续时间更长, 飞利浦 X-tremeUltinon LED 产品展现出卓越的耐用性。由于具有 AirFlux 和 AirCool 热量管理系统等功能, 其使用寿命长达 12 年。在大多数汽车不断更换或升级的时间内, 您的时尚新车头灯将会伴随您的爱车一生。

更持久耐用的汽车灯灯泡

LED 雾灯产生热量, 这些热量需要控制。飞利浦 AirFlux 和 AirCool 技术是一种将热量从车灯关键部件驱走的智能冷却系统。通过增加耐热性, 飞利浦 LED 雾灯使用寿命的增加。但该耐用的车灯不仅仅是物有所值, 提供很多便利, 而且关乎安全。您不会希望您的车灯在使用时突然出现故障。使用飞利浦 LED 灯, 您可以在静谧祥和的氛围中进行驾驶。

汽车级品质

技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业, 并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程 (包括适用 ISO 规范) 设计和开发, 保持始终如一的生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为当您购买飞利浦产品时您购买的是质量。您就可以获得强劲的强光和精确的光束性能。您就获得高端大气的风格。而且您通过高级 LED 照明系统获得更安全、更平稳、更愉快的驾驶体验。

纯净亮白光

飞利浦 X-tremeUltinon LED 车头灯具有高达 6500K 的色温, 基于车规级 LUXEON 技术, 可发出亮白、日光般的光束。有了更清晰的视野, 您就能够更好地发现障碍物, 采取理想驾驶线路。而且由于您不必费劲查看前方地形, 更亮的灯光可以让您获得更舒适和令人兴奋的夜间行车体验。

准备就绪, 持续平稳, 安装成功!

耀白光系列专为轻松安装而设计, 驾驶员只要具有一定的保养操作经验, 即可自己为爱车轻松升级匹配的车灯。但我们仍然建议您选择专业技工安装飞利浦 LED 车头灯 - 他们能确保您的车灯升级准确无误, 您的爱车能随时出发。尽管这些车头灯可匹配兼容的车型广泛, 但并非所有车型都能适用。

鲜艳明亮的灯光

在黑暗中驾驶要求比较严苛, 因此需要依靠车头灯照明。前视野和外围视野对于提升您的驾驶能力和更安全的行驶都十分重要。飞利浦 X-tremeUltinon LED 汽车雾灯的强光可将能见度提高 200%。一旦您体验过这种日光效果, 您会更喜欢 LED。您的视域范围越大, 您的表现就越好, 反应就越快, 您就越安全。所以不要畏惧黑暗, 选择飞利浦, 您就有十足的信心和把握开始夜间行车。

规格

市场规格

- 使用效果: 高级汽车系统
- 产品亮点: 高强度黄光

产品描述

- 应用: 前雾灯
- 底座: PGJ19-1; PGJ19-2; PGJ19-3
- 规格 LED 类型: LED 雾灯 [~H8/H11/H16]
- ECE 认证: 否
- 范围: X-tremeUltinon LED
- 技术特色: AirFlux, IP65, SafeBeam
- 技术: LED
- 类型: H8, H11, H16

寿命

- 寿命: 长达 12 年

光学特性

- 流明: 840
- 色温: 2700K 金黄色

电子特性

- 电压: 12 伏

订单信息

- 订单输入: 12793UNIX2
- 订购代码: 39643030

包装数据

- 包装类型: X2
- EAN1: 8727900396430
- EAN3: 8727900396447



发行日期 2023-11-15

版本: 19.19.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 请确保依照当地交通法规使用替换式 LED 车灯, 若有违反相关法规需自行负责。