



Philips X-treme Ultinon  
LED  
汽車霧燈燈泡

LED-FOG [~H8/H11/H16]  
金黃色 2700K  
先進的汽車照明系統



12793UNIX2

## 更光、更白、更強。

### 強力黃光

Philips X-tremeUltinon LED 霧燈備有 2700 開爾文 (Kelvin) 的金黃色光線，為惡劣天氣條件而設。我們的專利 SafeBeam 技術在您需要燈光的地方準確發出 200% 的亮光。採用先進的 AirFlux 設計而成。

#### 汽車專用的更明亮白色 LED 霧燈

- 更明亮燈光，提高能見度

#### 提升你的風格

- 為惡劣天氣而設的 2700 開爾文色溫
- 為您的車燈升級，為您的風格升級

#### 出眾的光線散射

- 將強勁的明亮的光線準確地照向您需要照亮的地方

#### 更持久的 LED 霧燈

- 耐用的車頭燈，使用壽命與您的愛驅不相上下
- 創新的熱管理系統，使用壽命更長

#### 卓越的 Philips 品質

- Philips 汽車照明帶來最高的質量水平
- 安裝簡單，兼容多種車型

# PHILIPS

## 產品特點

### 明亮的光度



在黑暗中駕駛相當具挑戰性，所以您需要依靠車頭燈。前面和周邊的視野對於提高您的駕駛能力和安全駕駛都非常重要。透過帶來強烈的明亮光束，Philips X-tremeUltinon LED 汽車霧燈提高您的視野。一旦您體驗過這種類似日光的燈光效果，您就會愛上 LED 照明。如您開車時看到越多，您的駕駛表現就會越好、反應更快，駕駛更安全。所以請選擇 Philips，告別黑暗駕駛，在夜間駕駛更有自信、控制得更好。

### 適合各種天氣的照明

色溫達到 2700 開爾文的 Philips X-tremeUltinon LED 霧燈在惡劣的天氣條件下可提高視野，更好地穿透大霧，減少眩光和改善對比度

### 時尚的金黃光升級

眼睛是靈魂之窗，您的車頭燈也揭露不少關於您的底細。如果您想升級您的風格，最高明的方法是不需要買新車，只需升級車頭燈，讓您節省一大筆開支。您的車是一個揭露您個性的方式，所以您應採用 Philips LED 霧燈，讓您的個性更鮮明。

### 在您需要時帶來明亮的光線



最好的車燈不單散射亮度最強的光。為汽車製造極度明亮的 LED 燈泡輕易而舉，但如何運用更

明亮的光線比較重要。不受控制的亮光不適合駕駛，並可能會產生危險的眩光。Philips LED 霧燈配有 SafeBeam 技術，將光線聚焦到您需要照亮的地方。傳統的鹵素車頭燈根據道路安全規定而設計，帶來均勻準確的光束模式。而透過更精確的光線控制，讓您開車時的視野範圍更大，讓您可成為一位更好、更安全的夜間司機。

### 享受持久耐用的照明

大家都想要明亮而時尚的霧燈，但卻要持續更換壞掉的燈，這是一般車頭燈的主要弱點。光線越強，使用壽命越短。LED 亮度更強、壽命更長，而 Philips X-tremeUltinon LED 產品特別持久耐用。由於 AirFlux 和 AirCool 熱度管理系統等特性，可使用持續長達 12 年。由於大部分汽車都在這段時間內需要更換或升級，這款時尚的新款車頭燈應該會在車的使用時間持續為您照明。

### 壽命更長的车燈

LED 霧燈會產生需要控制的熱量。Philips AirFlux 和 AirCool 技術是一種智能的冷卻系統，將光的關鍵部件熱量散開。通過增加耐熱度，Philips LED 霧燈比目前市場上的其他同類產品使用壽命更長。燈具的耐用度不僅是為了方便和價值，安全度也非常重要。您不希望車燈在使用時壞掉。使用 Philips LED 車燈，您就可以安心駕駛。

### 汽車級品質

技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享受強勁明亮的光線，不但光線的精確度高，而且風格高端。使用先進的 LED 照明系統，您將可感受到更安全、更平穩、更愉快的開車體驗。

### 隨時準備就緒，效能穩定，即裝即用！

在設計上，燈具方便在兼容車輛上安裝，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛車升級到這款兼容車燈。但我們建議您交由專業技工為您安裝新的 Philips LED 車頭燈，因為他們會為您確保一切準備就緒。雖然這款車頭燈兼容市面上廣泛的車型，但並非所有的車型都可以使用。

## 規格

### 產品說明

- 技術：LED
- 應用：前霧燈
- 範圍：X-tremeUltinon LED
- 類型：H8, H11, H16
- ECE 認可：沒有
- 底座：PGJ19-1; PGJ19-2; PGJ19-3
- 指定 LED 類型：LED-FOG [-H8/H11/H16]
- 技術特點：AirFlux, IP65, SafeBeam

### 市場推廣詳細說明

- 預期好處：先進的汽車照明系統
- 產品焦點：強力黃光

### 電氣特性

- 電壓：12 伏

### 使用壽命

- 使用壽命：長達 12 年

### 燈光特性

- 色溫：2700K 金黃色
- 流明：840

### 訂購資訊

- 訂購項目：12793UNIX2
- 訂購代碼：39643030

### 包裝資料

- 包裝類型：x2
- EAN1: 8727900396430
- EAN3: 8727900396447



出版日期 2017-07-11

版本：7.2.1

12 NC: 8670 001 27302

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com