

PHILIPS

バックランプ用 LED バルブ

X-tremeUltinon LED

LED -T20 (～W21W)

電球の数: 1

12V、6000K のホワイト光

バックランプ

12795X2



6500K の蒼白 LED 光へ

ソフトな蒼白光でヘッドランプまわりをスタイリッシュに演出

フィリップス X-tremeUltinon LED シリーズはリフレクターを活用した配光設計で、一般的な白熱球と同等以上の高い被視認性をもたらします。また耐熱・耐振動設計でさらなる長寿命を実現します。

フィリップスクオリティ

- ・ フィリップスクオリティ
- ・ 3種類の変換コネクタを同梱

優れた配光性能

- ・ 均一に光を分散して視認性を向上

スタイリッシュなホワイト LED 光で愛車をドレスアップ

- ・ 白熱球からの交換で手軽に LED 化

際立つ赤色 LED 光、ストップランプ用 LED バルブ

- ・ ヘッドライトのフィリップス製 HID バルブや LED バルブの色合わせに

特長

明るく鮮やかな LED ポジションバルブ

純正バルブからの交換で、車の印象をスタイリッシュに。またフィリップス X-treme Ultinon/Ultinon シリーズの HID バルブや LED バルブとの色合わせにもオススメです。

自動車グレードの品質

100 年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのランプが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進の LED 照明システムは、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。

取付は簡単、純正同等のフィッティング

純正バルブ同等サイズのため、純正白熱球バルブと交換するだけ。手軽に LED への交換が可能です。製品取付時は専門店などのメカニックへ依頼

することをお勧めいたします（純正 LED テールランプ装着車両など、一部取付できない車種があります）。

LED 独自のくっきりとした光

LED バルブへの交換は「自分と相手の視認性を高める」「ドレスアップ」が可能です。ストップ/ブレーキランプにはより明るい鮮やかな赤色 LED 光を、ポジション/バックランプには明るい白色 LED 光。フィリップスの Ultinon LED シリーズは各種用途にあった LED バルブを取り揃えています。

均一に光を分散

フィリップスのエクストリームアルティノン LED バルブシリーズは、リフレクターを活かした配光により LED 光の分散機能を高め、後退、停止、ウインカー問わず、照らされるべき場所に確実に照射されるように設計されています。広範囲で均等な光の照射により、明るく照らされるだけでなく、相手のドライバーによる被視認性も高まります。

仕様

製品仕様

光源: LED

アプリケーション: バックランプ

ベース: W3x16d

シリーズ名: X-tremeUltinon LED

バルブタイプ: T20 (W21W)

色温度: 6000K

ECE 認証: 未取得

ECE マーク: -

寿命: 12 年

光束 (lm) : 230

対応電圧 (V) : 12

ワット数 (W) : TBD

電源仕様

ワット数: 3 W

セールスポイント

期待される効果: 視認性とスタイルを両立

製品特長: 強烈な明るさの自動車用 LED 照明

ロジスティックデータ

注文コード: 39343930

外装箱内の数量: X1

品番: 12795X2

EAN (日本) : 8727900393439

