



飛利浦 X-tremeUltinon
LED
方向燈燈泡

LED-T10 [~W5W]

燈泡數量：2
12 V，6500 K 冷調藍光
位置燈、車內燈

127976500KX2



更加明亮時尚

堅固耐用和光澤明亮的 LED 方向燈

想要徜徉更安全時尚的駕駛體驗，請改用明亮的飛利浦 X-tremeUltinon LED T10 車內燈與位置燈。其效能強大、光型精準且造型美觀，讓您在時尚有型的安全駕駛。

明亮度提升的 LED 車外燈

- 利用明亮的車外燈，明確表達您的去向

時尚有型再升級

- 升級照明光線，打造完美風格

優異的光漫射效果

- 光亮散佈均勻，增強能見度

更經久耐用的 LED 燈

- CeraLight 陶瓷隔熱技術與震動防護

卓越的飛利浦高品質表現

- 飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質
- 安裝簡便，適用於多種車款

PHILIPS

方向燈燈泡

LED-T10 [-W5W] 燈泡數量：2, 12 V, 6500 K 冷調藍光, 位置燈、車內燈

規格

包裝資料

- EAN1: 8727900398311
- 包裝類型: X2

產品說明

- 技術: LED
- 應用: 車內燈, 位置燈
- 範圍: X-tremeUltinon LED
- 類型: W5W
- 符合 ECE: 否
- 機座: W2, 1x9, 5d
- 型號 LED 類型: LED-T10 [-W5W]

電力特性

- 電壓: 12 V

行銷規格

- 期望效果: 車內, 車牌
- 產品特色: 更明亮, 鮮明訊號

照明特性

- 色溫: 高達 6500K
- 流明 (lm): 35

訂購資訊

- 訂購條目: 127976500KX2
- 訂購代碼: 39831130

外包裝資訊

- 高度: 8.5 cm
- 長度: 19.5 cm
- 寬度: 15.1 cm
- 每件總重: 0.37 kg

包裝產品資訊

- 高度: 9.2 cm
- 長度: 6.8 cm
- 寬度: 2.8 cm
- MOQ (專業人士適用): 20
- 包裝數量: 2

使用壽命

- 使用壽命: 最長 12 年

127976500KX2

焦點

明亮的方向燈

無論是您隨身的電話、鑰匙, 或是孩子搞丟的鞋子, 在某些時候我們都將在昏暗的車室裡面想辦法找東西。有了飛利浦 LED 車內燈, 為您提供溫暖、明亮、漫射一致的光源。下次您在車子的後車廂、手套箱或地板上找東西時, 就能擁有清楚的視野, 並輕鬆找到需要的物品。

時尚的訊號色彩

車外燈的主要目的是協助您看清周遭, 同時也讓他人看見您。如果您想要愛車時尚感升級, 但又不想換台新車, 那麼將車外燈換成 LED 就是個省錢的聰明選項。升級車外燈能讓煞車燈的紅光更為飽和、方向燈的琥珀光更加生動, 位置燈和倒車燈的白光也更為明亮。您的愛車代表了您的身分, 所以, 就讓飛利浦 LED 車外方向燈為您的時尚品味作最佳詮釋。

CeraLight 陶瓷隔熱技術

飛利浦 CeraLight 技術是獨家的專利陶瓷外殼, 設計上可隔絕 LED 元件免受熱度與震動的損害。此創新技術能保護燈具不致提早故障。搭載 CeraLight 技術的 T10 燈泡長效經久, 進而為駕駛提供更耐用的照明。

光亮散佈均勻

飛利浦 LED 車外燈系列專為精準光型而設計, 可確保車外訊號燈 (無論是倒車燈、煞車燈或方向燈) 投射至所需之處。擁有廣角且均勻的光漫射效果, 不僅讓您將路面看得更清楚, 也能讓其他駕駛更容易注意到您。

絕佳車用等級

技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享有超過 100 年以上歷史的盛譽。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成, 從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡, 因為買了飛利浦等同於買到品質。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能, 同時也展現了頂級風格。當然, 先進的 LED 照明系統能提供更加安全平順的愉快駕車感受。

各就各位、準備, 安裝完成!

精心設計的簡便安裝方式, 只要是擁有維修經驗的駕駛, 就能輕鬆地升級愛車的照明。不過, 在安裝全新的飛利浦 X-tremeUltinon LED 車燈前, 仍建議您先諮詢專業的技師, 技師們能確保萬無一失的安裝條件。雖然這些燈泡適用於多種現有車款, 但並非支援所有車種。



發行日期 2019-02-05

版本: 2.1.1

12 NC: 8670 001 53213

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com