

# PHILIPS

Bóng đèn tín hiệu và nội thất xe

X-tremeUltinon LED

T10

Màu trắng 6700 K

35 lumen

Đèn định vị

127976700KX2



## An toàn và phong cách tối đa trên đường đi

### Hiệu ứng ánh sáng lập lánh

Đèn lắp bên ngoài xe hơi LED có ánh sáng lập lánh, màu sắc hoàn hảo hài hòa với đèn pha Xenon và LED. Độ khuếch tán ánh sáng đồng đều 360°. Có khả năng chịu nhiệt và chống rung động cực cao, cho thời gian hoạt động siêu bền suốt 12 năm liền.

#### Hiệu ứng ánh sáng lập lánh

- Hiệu ứng ánh sáng lập lánh

#### Độ khuếch tán ánh sáng đồng đều 360°

- Độ khuếch tán ánh sáng đồng đều 360°

#### An toàn tối đa trên đường đi

- Tương thích chùm tia sáng ECE (chức năng đèn phía trước)\*

#### Sử dụng đến 12 năm

- Sử dụng đến 12 năm
- Bảo hành giới hạn 3 năm cho việc sử dụng thông thường

## Những nét chính

### Hiệu ứng ánh sáng lập lánh

Đèn xe hơi LED 6700K màu trắng sáng, màu sắc hoàn hảo hài hòa với Đèn pha Xenon và LED

### Độ khuếch tán ánh sáng đồng đều 360°

Thiết kế quang học 360° cho độ khuếch tán ánh sáng đồng đều.

### Tương thích chùm tia sáng ECE

Chùm sáng tương tự hoặc tốt hơn so với đèn halogen chuẩn, không làm lóa mắt những người đi đường khác \*  
Hiện không có quy định ECE dành cho bóng đèn LED. Tuân thủ chùm sáng ECE được thử nghiệm trên một số kiểu đèn thường được sử dụng, tại đó chùm sáng của bóng đèn LED khớp với chùm sáng halogen được ECE chứng nhận

### Sử dụng đến 12 năm



Chịu nhiệt và chống rung cao

### Bảo hành giới hạn 3 năm



Bảo hành giới hạn 3 năm cho việc sử dụng thông thường

## Các thông số

### Dữ liệu đóng gói

EAN1: 8727900398311

### Mô tả sản phẩm

Công nghệ: LED

Ứng dụng: Đèn dùng đỗ, Đèn nội thất

Chân cắm: W2.1X9.5D

Dây sản phẩm: X-tremeUltinon LED

Loại bóng: T10

Nhiệt độ màu: Màu trắng 6700 K

Lumen: 35 lm

Điện áp:

12 V

Thời gian sử dụng: 12 năm

### Đặc tính điện tử

Công suất: 0,6 W

### Thông số thị trường

Ưu điểm mong muốn: An toàn và phong cách tối đa trên đường đi

Điểm vượt trội sản phẩm: Đèn xe hơi LED ánh sáng lập lánh

### Thông tin dữ liệu cung ứng

Số lượng trong một hộp: X2

Tham khảo: 127976700KX2

EAN (Nhật Bản): 8727900393477

Mã đặt hàng (Nhật Bản): 39347730

