



Philips X-tremeUltinon
LED
интериорно осветление
за автомобил

LED-T10 [~W5W]

Брой лампи: 2
12 V, 4000 K, топла бяла
Производителност на CeraLight



127994000KX2

По-ярък и по-стилен

Проектирайте вашия интериор със светодиодни лампи

Никога не губете вашите ключове отново с ярките, стилни и издръжливи светодиодни лампи T10 на Philips за интериорно осветление. Силната 4000 K топла бяла светлина осветява вътрешността на вашата кола, докато остава нежна към очите ви. Керамичната фасонка осигурява издръжливост на нагряване.

По-ярки светодиодни интериорни светлини

- Ярка интериорна светлина, за да виждате всичко в колата си

Стилна визуална надстройка

- Ярка светлина за интериора на вашия автомобил
- Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

Светодиодни светлини за по-дълготрайна употреба

- Керамична защита от прегряване и вибрации CeraLight
- Надеждно и дълготрайно LED осветление

Изключително качество от Philips

- Автомобилно осветление Philips от най-високия клас
- Лесен монтаж и съвместимост с много автомобилни модели

PHILIPS

Акценти

Вижте повече във вашия автомобил

Независимо дали е вашият телефон, ключовете ви, или изгубената лява обувка на детето ви, все някога всички сме търсили изгубена вещь в слабоосветения си автомобил. С интериорните LED светлини от Philips получавате топла, ярка, еднакво дифузирана светлина. Така че следващият път когато търсите в багажника, жабката или на пода на вашият автомобил, ще бъдете способни да видите точно какво правите и да намерите всичко с лекота.

Стилно интериорно осветление

Интериорното осветление не е само функционално и комфортно, а и изглежда добре. Надстройте вътрешното си осветление с по-ярка топла светлина или с ефект на дневна светлина. Така, когато отворите багажника или светнете осветлението на таблото, ще можете да го направите с повече стил. Вашата кола изразява кои сте, така че направете стилно впечатление със светодиодните интериорни светлини от Philips.

Ярка интериорна светлина

Независимо плафон или осветление за четене, жабка или багажник, вашите изисквания за осветлението и вкуса може да се различават. За интериора на вашия автомобил можете да изберете от разнообразието светодиодни лампи за превъзходна видимост и стил X-tremeUltinon от Philips. Изберете от комфортното топло бяло (4000 K), ефект на дневна светлина (6000 K) и студена синя светлина (8000 K). Ярка и стилна, тази светлина ще промени шофирането. Независимо дали търсите изтърван телефон, пасажерът ви иска да чете или се опитате да откриете най-добрия маршрут за вашата дестинация, сега можете да го направите с ярка интериорна светлина.

Дълготрайно LED осветление

Искате ярки и стилни фарове. Но не искате да замените изгорели крушки. Това е главният минус на обикновените фарове; колкото по-мощна е светлината, толкова по-кратък е нейният живот.

Със същия интензитет на осветяване светодиодите са много по-трайни. А светодиодните продукти X-tremeUltinon от Philips показват изключителна издръжливост. Заради последните технологични иновации те са защитени от нагряване и вибрации и издържат до 12 години. Тъй като повечето коли биват заменяни или надстройвани за този период, вашите стилни нови фарове би трябвало да покрият живота на експлоатация на вашия автомобил.

Керамична защита от прегряване CeraLight

Технологията CeraLight от Philips е уникален патентован керамичен корпус, проектиран да изолира LED компонентите от топлинни и вибрационни щети. Тази иновация защитава светлините от ранна повреда. Крушката T10, снабдена с CeraLight, е създадена да издържа и да осигури на шофьорите по-издръжлива светлина.

Качество от автомобилния клас

Усъвършенстваното в технологичен аспект осветление от Philips е известно в автомобилната индустрия е и е част от нея вече 100 години. Продуктите с качество от автомобилния клас Philips са проектирани и разработени, следвайки стриктни процеси за контрол на качеството (включително приложими норми на ISO), което води до последователно високи стандарти на производство. Главните производители на автомобили избират лампи Philips, тъй като при закупуването на Philips закупуват качество. Получавате мощна ярка светлина и прецизен лъч. Получавате елегантен стил. И също така получавате усъвършенствана светодиодна система за осветление за по-безопасно, по-плавно и по-приятно шофиране.

Монтаж за нула време!

Проектирани за лесен монтаж в съвместими автомобили, шофьорите с опит в обслужването ще могат да надстроят съвместимите фарове с лекота.

Спецификации

Данни за опаковката

- Тип опаковка: X2
- EAN1: 8727900392449
- EAN3: 8727900392456

Маркетингови характеристики

- Очаквани ползи: Производителност на CeraLight

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: 127994000KX2
- Код за поръчка: 39244930

Информация за външната опаковка

- Височина: 8,5 см
- Дължина: 19,5 см
- Ширина: 15,1 см
- Брутно тегло на бройка: 0,37 кг

Информация за опакован продукт

- Височина: 9,2 см
- Дължина: 6,8 см
- Ширина: 2,8 см
- MOQ (за професионалисти): 20
- Количество стоки в опаковка: 2

Експлоатационен срок

- Живот: До 12 години

Описание на продукта

- Технология: LED
- Приложение: Интериор, Багажник, жабка
- Обхват: Светодиод X-tremeUltinon
- Тип: W5W



Дата на издаване
2019-01-31

Версия: 10.2.2

12 NC: 8670 001 22381
EAN: 87 27900 39244 9

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Philips Lighting Holding B.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че светодиодните светлини отговарят на приложимите законови изисквания.