

PHILIPS

Innenbeleuchtung
für Fahrzeuge

X-tremeUltinon LED

LED-T10 [-W5W]

Anzahl der Lampen: 2

12 V, 4.000 K warmweißes Licht

CeraLight-Leistung



127994000KX2



Heller und stylisher

Statten Sie Ihren Fahrzeuginnenraum mit helleren LED-Lampen aus

Verlieren Sie nie wieder Ihre Schlüssel mit den hellen, stylishen und langlebigen Philips LED-T10-Innenleuchten. Das starke, 4000 K warmweiße Licht beleuchtet den Innenraum Ihres Fahrzeugs und schont gleichzeitig Ihre Augen. Die Keramikfassung sorgt für eine hohe Hitzebeständigkeit.

Hellere LED-Innenbeleuchtung

- Helle Innenbeleuchtung, damit Sie alles in Ihrem Auto sehen

Ein Upgrade für Ihre Fahrzeugoptik

- Helles Licht für Ihren Fahrzeuginnenraum
- Ein Upgrade für Ihr Licht, ein Upgrade für Ihren Style

LEDs mit verlängerter Lebensdauer

- CeraLight-Hitze- und Vibrationsschutz aus Keramik
- Robuste und langlebige LED-Beleuchtung

Einzigartige Philips Qualität

- Philips Fahrzeugbeleuchtung mit höchster Qualität
- Einfache Installation und mit vielen Automodellen kompatibel

Besonderheiten

Sehen Sie mehr in Ihrem Auto

Telefon, Schlüssel oder der fehlende linke Schuh Ihres Kindes – wir alle mussten schon einmal in einem schlecht beleuchteten Auto nach einem Gegenstand suchen. Mit der Philips LED-Innenbeleuchtung erhalten Sie ein warmes, helles und gleichmäßiges indirektes Licht. Wenn Sie also das nächste Mal etwas im Kofferraum, im Handschuhfach oder auf dem Boden Ihres Autos suchen, sehen Sie genau, was Sie tun, und finden alle Gegenstände mit Leichtigkeit.

Stylische Innenbeleuchtung

Bei der Innenbeleuchtung geht es nicht nur um Funktion und Komfort, sondern auch um gutes Aussehen. Werten Sie Ihre Innenbeleuchtung mit einem helleren warmen Licht oder Tageslichteffekt auf. Wenn Sie also den Kofferraum öffnen oder die Armaturenbrettbeleuchtung einschalten, warum nicht mit einem Hauch mehr Style? Ihr Auto zeigt, wer Sie sind. Präsentieren Sie Ihren Style mit der LED-Innenbeleuchtung von Philips.

Helle Innenbeleuchtung

Ob für Decken- oder Leselampen, das Handschuhfach oder den Kofferraum – Ihre Beleuchtungsanforderungen und Ihr Geschmack können variieren. Wählen Sie für den Innenraum Ihres Autos aus einer Vielzahl von Philips X-tremeUltinon-LED-Lampen für überlegene Sichtbarkeit und Style. Entscheiden Sie sich für ein angenehmes warmweißes Licht (4000 K), Tageslichteffekt (6000 K) und Blau (8000 K). Dieses helle und stilvolle Licht eröffnet Ihnen ein ganz neues Fahrerlebnis. Ob Sie nach einem fallengelassenen Telefon suchen, Ihre Mitfahrer lesen möchten oder Sie versuchen, den besten Weg zu Ihrem Ziel zu finden: Eine helle Innenbeleuchtung macht es möglich.

LED-Beleuchtung mit langer Lebensdauer

Sie möchten helle und stylische Autolampen. Sie möchten aber auch nicht dauernd defekte Lampen austauschen. Dies ist eine der größten

Schwächen herkömmlicher Scheinwerfer: Je stärker das Licht, desto kürzer die Lebensdauer. LEDs bieten bei gleicher Lichtintensität eine deutlich längere Lebensdauer, halten jedoch deutlich länger. Die Philips X-tremeUltinon-LED-Produkte sind besonders robust. Dank neuester Technologien vermeiden sie Hitze und Vibrationsschäden und halten bis zu 12 Jahre. Da die meisten Autos innerhalb dieser Zeit ersetzt oder aufgerüstet werden, halten Ihre neuen, eleganten Lampen wahrscheinlich so lange wie Ihr Auto.

CeraLight-Hitzeschutz aus Keramik

Die Philips CeraLight-Technologie besteht aus einem einzigartigen, keramikbasierten, patentierten Gehäuse, das LED-Komponenten vor Hitze und Vibrationsschäden bewahrt. Diese Innovation schützt vor einem vorzeitigen Ausfall Ihrer Lampen. T10-Lampen mit CeraLight sind äußerst langlebig und bieten Fahrern eine beständigere Lichtleistung.

Automotive Grade Qualität

Die technologisch fortschrittliche Philips Fahrzeugbeleuchtung ist in der gesamten Automobilbranche schon seit über 100 Jahren bekannt. Die Produkte der Philips Automotive Grade Quality-Reihe wurden unter Einhaltung strenger Qualitätssicherungsprozesse (einschließlich der geltenden ISO-Normen) entwickelt, was zu einem dauerhaft hohen Produktionsstandard führt. Führende Automobilhersteller entscheiden sich für Philips Lampen, da der Name Philips für Qualität steht. Das bedeutet für Sie: ein leistungsstarkes, helles Licht, eine präzise Lichtstrahlleistung und kompromisslose Eleganz. Erleben Sie ein modernes LED-Beleuchtungssystem für eine sichere, reibungslosere und angenehmere Fahrt.

Auf die Plätze, fertig, installiert!

Dank der einfachen Installation können Fahrer mit Wartungserfahrung kompatible Lampen mit Leichtigkeit in ihr Fahrzeug einbauen.

Daten

Verpackungsdaten

Verpackungsart: x 2
EAN1: 8727900392449
EAN3: 8727900392456

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Mehr Licht

Bestellinformationen

Bestelleingabe: 127994000KX2
Bestellcode: 39244930

Umverpackungsinformationen

Höhe: 8,5 cm
Länge: 19,5 cm
Breite: 15,1 cm
Bruttogewicht pro Stück: 0,37 kg

Produktinformationen

Höhe: 9,2 cm
Länge: 6,8 cm
Breite: 2,8 cm
Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 20
Packungsmenge: 2

Lebensdauer

Lebensdauer: Bis zu 12 Jahre

Produktbeschreibung

Technologie: LED
Anwendungsbereich: Einrichtung, Kofferraum, Handschuhfach
Produktreihe: X-tremeUltinon LED
Typ: [-W5W]

