

# PHILIPS

лампа для салона  
автомобиля

X-tremeUltinon LED

LED-T10 [~W5W]

Количество ламп: 2 шт.

12 В, теплый белый свет, 4000 К

Технология CeraLight



127994000KX2



## Высокая яркость и превосходный стиль

Стильный дизайн со светодиодными лампами повышенной яркости

Установив яркие, стильные и надежные светодиодные лампы Philips T10 для салона автомобиля, вы больше никогда не потеряете ключи. Интенсивный теплый белый свет с цветовой температурой 4000 К комфортен для глаз, керамический цоколь обеспечивает термостойкость.

### Светодиодные лампы повышенной яркости для салона

- Яркие лампы для салона гарантируют превосходный обзор

### Стильное решение

- Яркие лампы для салона автомобиля
- Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

### Светодиодные лампы с длительным сроком службы

- CeraLight — керамическая защита от перегрева и вибрации
- Надежное и долговечное светодиодное освещение

### Исключительное качество Philips

- Высочайшее качество автомобильных ламп Philips
- Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

# Основные особенности

## Улучшенное освещение салона автомобиля

Всем нам приходилось искать в плохо освещенном салоне автомобиля потерянные ключи, телефон или, например, детскую обувь. Светодиодные лампы Philips обеспечивают теплый, яркий и равномерно распределенный свет. Так что в следующий раз, потеряв что-либо в багажнике, бардачке или на полу автомобиля, вы будете прекрасно все видеть и с легкостью найдете необходимые вещи.

## Стильное освещение для салона

Освещение для салона обеспечивает не только функциональность и комфорт, но и превосходный внешний вид. Усовершенствуйте салон автомобиля, установив лампы с ярким теплым светом или эффектом дневного освещения. Благодаря этому открытый багажник и приборная панель будут выглядеть еще более стильно. Подчеркните характер своего автомобиля: привлечите внимание, установив светодиодные лампы для салона от Philips.

## Яркое освещение для салона

Ваши вкусы и потребности могут различаться и зависеть от того, какое освещение вам нужно: потолочное, для чтения, для бардачка или багажника. Многообразие стильных ламп Philips X-tremeUltinon LED, обеспечивающих превосходный обзор, позволяет подобрать то, что необходимо именно вам. Вы можете выбрать теплый белый свет (4000 К), эффект дневного освещения (6000 К) или холодный белый свет с голубым оттенком (8000 К). Благодаря яркому освещению салона вы легко найдете упавший телефон или построите по карте наилучший маршрут, а ваши пассажиры смогут читать с комфортом.

## Долговечное светодиодное освещение

Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема галогенных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При одинаковом уровне

интенсивности света срок службы светодиодов гораздо больше. Светодиоды Philips X-treme Ultinon LED обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям предотвращаются перегрев и повреждения от вибрации, а срок службы таких ламп составляет до 12 лет. Так как за это время большинство людей меняют автомобиль, эти стильные лампы прослужат вам так же долго, как и автомобиль.

## CeraLight — керамическая защита от перегрева

Технология Philips CeraLight — это уникальная запатентованная конструкция на основе керамики, предназначенная для защиты светодиодных компонентов от перегрева и повреждений, вызываемых вибрацией. Благодаря этой инновации лампы T10 с CeraLight отличаются долговечностью и гарантируют надежное освещение в течение всего срока службы.

## Качественная продукция для автомобилей

Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Светодиодные системы освещения Philips обеспечивают интенсивный яркий свет, точную направленность светового луча и непревзойденный стиль. С ними вождение становится более безопасным, уверенным и комфортным.

## Невероятно простая установка

Водители, имеющие опыт технического обслуживания, сами могут легко справиться с установкой в автомобиль ламп, подходящих по техническим параметрам.

# Характеристики

## Информация об упаковке

Тип упаковки: x 2  
EAN1: 8727900392449  
EAN3: 8727900392456

## Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Больше света

## Информация для заказа

Регистрация заказа: 127994000KX2  
Код для заказа: 39244930

## Информация об упаковке

Высота: 8,5 см  
Длина: 19,5 см  
Ширина: 15,1 см  
Вес брутто одного изделия: 0,37 кг

## Информация об упакованном продукте

Высота: 9,2 см  
Длина: 6,8 см  
Ширина: 2,8 см  
МОQ (для профессионалов): 20  
Количество упаковок: 2

## Срок службы

Срок службы: До 12 лет

## Описание продукта

Технология: Светодиоды  
Применение: Внутреннее освещение, Багажное отделение, Бардачок  
Линейка продукции: X-tremeUltinon LED  
Тип: [~W5W]

