

PHILIPS

interiörlampa

X-tremeUltinon LED

LED-T10 [-W5W]

Antal lampor: 2

12 V, 4 000 K, varmvitt

CeraLight-prestanda



127994000KX2



Bättre ljus och snyggare design

Inred med LED-lampor som ger starkare ljus

Tappa aldrig bort dina nycklar igen med den ljusa, snygga och hållbara interiörlampan Philips LED T10. Det starka varmvita ljuset på 4 000 K lyser upp insidan av din bil, utan att vara hårt för dina ögon. Den keramiska passformen säkerställer värmeståligheten.

LED-interiörlampor med starkare ljus

- Stark interiörbelysning för att se allt inuti bilen

Snyggare design

- Starkt ljus för bilens interiör
- Uppgradera dina lampor, uppgradera din stil

LED-ljus med längre livslängd

- CeraLight, keramiskt värme- och vibrationskydd
- Tålig och hållbar LED-belysning

Exceptionell Philips-kvalitet

- Philips bilbelysning av högsta kvalitet
- Enkel installation och kompatibel med många bilmodeller

Funktioner

Se mer inuti bilen

Vi har nog alla någon gång behövt leta efter något i en dåligt upplyst bil – oavsett om det är din telefon, dina nycklar eller ditt barns ena sko som saknas. Med Philips LED-interiörbelysning får du ett varmt, starkt och jämnt spritt ljus. Så nästa gång du letar efter något i bagageluckan, i handskfacket eller på golvet i bilen kommer du att kunna se exakt vad du gör och enkelt hitta allt.

Stilren interiörbelysning

Interiörbelysning handlar inte bara om funktion och komfort – det handlar också om att se bra ut. Uppgradera din innerbelysning med starkare varm belysning eller dagsljuseffekt. Så att när du öppnar bagageluckan eller tänder belysningen på instrumentbrädan kan du göra det lite snyggare. Smarta bilförare väljer Philips LED-interiörlampor för en riktigt snygg look.

Ljus interiörbelysning

Oavsett om det gäller tak- eller läslampor, i handskfacket eller i bagageluckan, kan dina behov och din smak variera. För bilens interiör kan du välja bland en rad olika Philips X-tremeUltinon LED-lampor för överlägsen sikt och stil. Välj mellan ett behagligt varmvitt ljus (4 000 K), dagsljuseffekt (6 000 K) och kallt blått ljus (8 000 K). Den här starka och stilrena belysningen kommer att förändra din körupplevelse. Du kanske letar efter din telefon, dina passagerare vill läsa eller du försöker ta reda på den bästa rutten – nu kan ni göra allt detta med starkt lysande interiörbelysning.

LED-ljus med lång livslängd

Du vill ha klara och snygga billampor, men du vill inte behöva byta ut lampor som gått sönder. Just detta är en av vanliga strålkastares

svaghet – ju kraftfullare lampa, desto kortare livslängd. Lysdioder med samma ljusintensitet håller mycket längre. Och Philips X-tremeUltinon LED-lampor är extremt hållbara. Tack vare den senaste tekniska innovationen förhindrar de värme- och vibrationsskador och håller i upp till 12 år. De flesta bilar byts ut eller uppgraderas inom den tiden så dina nya snygga lampor borde hålla under bilens hela livslängd.

CeraLight, keramiskt värmeskydd

Philips CeraLight-teknik är ett unikt keramiskt patenterat hölje, utformat för att isolera LED-komponenter från värme- och vibrationsskador. Denna innovation skyddar lampan mot tidiga fel. En T10-lampa utrustad med CeraLight är byggd för att hålla länge, och ge förare ett mer hållbart ljus.

Automotive Grade-kvalitet

Den tekniskt avancerade belysningen från Philips är välkänd inom fordonsindustrin, och har varit det i över 100 år. Philips produkter är designade och utvecklade enligt strikta processer för kvalitetskontroll (inklusive tillämpliga ISO-normer), vilket leder till genomgående höga produktionsstandarder. Stora biltillverkare väljer Philips-lampor, för när du köper Philips köper du kvalitet. Du får kraftfullt, starkt ljus och exakt lampprestanda. Du får en exklusiv stil. Och du får ett avancerat LED-belysningssystem för säkrare, smidigare och trevligare körning.

Klara, färdiga, installerat!

Lamporna är designade för att enkelt kunna installeras i kompatibla fordon, och förare med erfarenhet av underhåll kan enkelt uppgradera kompatibla lampor.

Specifikationer

Förpackningsinformation

Förpackningstyp: x2
EAN1: 8727900392449
EAN3: 8727900392456

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Mer ljus

Beställningsinformation

Beställningspost: 127994000KX2
Beställningskod: 39244930

Förpackningsinformation

Höjd: 8,5 cm
Längd: 19,5 cm
Bredd: 15,1 cm
Bruttovikt per del: 0,37 kg

Produktinformation i förpackning

Höjd: 9,2 cm
Längd: 6,8 cm
Bredd: 2,8 cm
Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 20
Antal i förpackning: 2

Livslängd

Livslängd: Upp till 12 år

Produktbeskrivning

Teknik: LED
Tillämpning: Inredning, Bagagelucka, handskfack
Sortiment: X-tremeUltinon LED
Typ: [-W5W]

