



Philips X-tremeUltinon
LED
Bóng đèn tín hiệu

LED-T10 [~W5W]

Số lượng: 2 bóng đèn
12 V, 6500 K, ánh sáng xanh lạnh
Định vị, nội thất

127996500KX2

Sáng hơn và phong cách hơn

Đèn tín hiệu LED mạnh mẽ, rực rỡ và bền lâu

Hãy chuyển sang sử dụng các bóng đèn định vị và đèn nội thất LED X-tremeUltinon T10 ánh sáng rực rỡ của Philips để có được trải nghiệm lái xe an toàn và hiện đại. Các bóng đèn này có công suất và độ chính xác cao cùng với kiểu dáng đẹp, nhờ vậy bạn có thể báo hiệu lưu thông một cách an toàn mà vẫn đầy phong cách.

Đèn lắp bên ngoài LED sáng hơn

- Báo hiệu chuyển hướng bằng đèn lắp bên ngoài sáng hơn

Nâng cao phong cách xe của bạn

- Nâng cấp đèn của bạn, nâng cấp phong cách lái xe của bạn

Độ khuếch tán ánh sáng cao

- Độ phân bố ánh sáng đồng đều cho tầm nhìn nâng cao

Đèn LED bền lâu hơn

- Lớp bọc phủ gốm chịu nhiệt và chống rung động CeraLight

Chất lượng Philips vượt trội

- Đèn xe hơi Philips chiếu sáng với chất lượng cao nhất
- Dễ lắp đặt và tương thích với nhiều mẫu xe

PHILIPS

Bóng đèn tín hiệu
LED-T10 [-W5W] Số lượng: 2 bóng đèn, 12 V, 6500 K, ánh sáng xanh lạnh, Định vị, nội thất

Các thông số

Dữ liệu đóng gói

- EAN1: 8727900398274
- Dạng đóng gói: X2

Mô tả sản phẩm

- Công nghệ: LED
- Ứng dụng: Đèn nội thất, Đèn định vị
- Dây sản phẩm: X-tremeUltinon LED
- Loại bóng: W5W
- Xác thực ECE: Không
- Chân cắm: W2,1x9,5d
- Ký hiệu loại đèn LED: LED-T10 [-W5W]
- Đặc tính kỹ thuật: CeraLight

Đặc tính điện tử

- Điện áp: 12 V

Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: nội thất, Đèn định vị
- Điểm vượt trội sản phẩm: Sáng hơn, Tín hiệu rực rỡ

Đặc điểm chiếu sáng

- Nhiệt độ màu: Lên đến 6500K
- Lumen [lm]: 50

Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 127996500KX2
- Mã đặt hàng: 39827430

Thông tin bao bì ngoài

- Chiều cao: 8,5 cm
- Chiều dài: 19,5 cm
- Chiều rộng: 15,1 cm
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 0,37 kg

Thông tin sản phẩm đóng gói

- Chiều cao: 9,2 cm
- Chiều dài: 6,8 cm
- Chiều rộng: 2,8 cm
- MOQ (dành cho chuyên gia): 20
- Số lượng gói: 2

Tuổi thọ

- Tuổi thọ: Lên đến 12 năm

127996500KX2

Những nét chính

Đèn tín hiệu sáng và rực rỡ

Đôi khi bạn phải tìm điện thoại, chìa khóa hay chiếc giấy bị thất lạc của con trong không gian xe hơi thiếu ánh sáng. Với đèn nội thất Philips LED, bạn sẽ có ánh sáng ấm áp, rực rỡ và được khuếch tán đồng đều. Nhờ vậy, lần sau khi bạn tìm kiếm vật gì đó trong cốp xe, ngăn chứa đồ hoặc sàn xe, bạn sẽ có thể nhìn thấy rõ hành động của mình và tìm được vật đó dễ dàng hơn.

Màu đèn tín hiệu kiểu cách

Mục đích chính của chiếu sáng bên ngoài là để giúp cho bạn và những người lái xe khác có thể quan sát nhau dễ dàng hơn, vậy thì không có lý do gì bạn lại không thể có được một bóng đèn đẹp cùng lúc đó. Nếu bạn đang tìm cách để nâng cấp phong cách của mình mà không phải mua xe mới, thì việc nâng cấp đèn lắp bên ngoài của bạn bằng bóng đèn LED là một cách chi tiền thông minh. Nâng cấp chiếu sáng bên ngoài bằng màu đỏ mạnh cho đèn phanh, màu vàng hổ phách rực rỡ cho tín hiệu rẽ và màu trắng sáng chói cho đèn báo lùi và đèn định vị. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo phong cách với đèn tín hiệu lắp ngoài LED của Philips.

Lớp bọc phủ gồm chịu nhiệt CeraLight

Công nghệ CeraLight của Philips là lớp bọc phủ gồm độ dẻo đã được cấp bằng sáng chế, được thiết kế để cách nhiệt và chịu rung động trên các thành phần bóng đèn LED. Cải tiến này bảo vệ đèn không bị hư hỏng sớm. Đèn T10 được trang bị CeraLight được chế tạo để hoạt động lâu dài, cho người lái xe một chiếc bóng đèn bền bỉ hơn.

Độ phân bố ánh sáng đồng đều

Dòng bóng đèn chiếu sáng bên ngoài LED của Philips được thiết kế để đem lại độ phân phối ánh sáng thông minh hơn, nhằm đảm bảo đèn tín hiệu lắp ngoài sẽ chiếu sáng ở những nơi bạn cần (bất kể là báo lùi, dừng hay báo rẽ). Với góc chiếu sáng rộng và độ khuếch tán ánh sáng đồng đều, bạn không những có thể quan sát con đường rõ hơn mà người lái xe khác cũng có thể nhìn thấy bạn rõ hơn.

Chất lượng dành cho xe hơi

Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO phù hợp), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Các nhà sản xuất ô tô lớn đều chọn đèn Philips, vì khi bạn mua Philips có nghĩa là bạn mua chất lượng. Bạn sẽ có được ánh sáng mạnh và đặc tính chùm sáng chính xác. Bạn tạo nên phong cách cao cấp. Và bạn sẽ nhận được hệ thống chiếu sáng LED tiên tiến để lái xe an toàn hơn, yên lành hơn và thú vị hơn.

Sẵn sàng, bình tĩnh, đã lắp đặt!

Được thiết kế để dễ dàng lắp đặt ở các xe tương ứng, những người lái xe có kinh nghiệm bảo dưỡng sẽ có thể nâng cấp đèn tương thích một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên để các chuyên viên cơ khí lắp đèn Philips X-tremeUltinon LED mới cho xe của bạn - họ sẽ đảm bảo xe bạn khởi hành tốt đẹp. Mặc dù những đèn này tương thích với nhiều mẫu xe hiện có, nhưng không phải tất cả các loại xe đều được hỗ trợ.



Ngày phát hành
2019-02-17

Phiên bản: 6.2.1

12 NC: 8670 001 53211

© 2019 Tập đoàn Philips Lighting Holding B.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Philips Lighting Holding B.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại.