

PHILIPS

kupé- og signallys

X-tremeUltinon LED

LED-T10 [-W5W]

Antall lyskilder: 2

Kaldblått lys på 12 V, 8000 K

CeraLight-ytelse



127998000KX2



Sterkere og mer elegant lys

Sterkt, holdbart og pulserende LED-signallys

Skift til lyssterke Philips X-tremeUltinon LED T10 kupé- og posisjonslys for sikker og moderne kjøring. De er kraftige, nøyaktige og ser så bra ut at du kan kjøre sikkert samtidig som det ser elegant ut. Keramisk innfesting sørger for at de er varmebestandige.

Sterkere LED utvendig

- Signaliser i trafikken med klarere utvendig lys

Få en oppgradert stil

- Oppgrader lysene, oppgrader stilen din

Overlegen lysspredning

- Enhetlig lysfordeling for bedre sikt

LED med lengre varighet

- Keramisk CeraLight-varmebeskyttelse og -vibrasjonsbeskyttelse
- Langtidsholdbare LED

Enestående kvalitet fra Philips

- Bilbelysning fra Philips gir kjørellys av ypperste kvalitet
- Enkle å installere og kompatible med mange bilmodeller

Høydepunkter

Klare og tydelige signaler

Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer til andre personer i trafikken hvor kjøretøyet ditt skal, slik at du unngår kollisjoner. Når dårlige værforhold gir redusert sikt, er det enda viktigere at signallyset er klart og tydelig. Philips X-tremeUltinon LED-signallys gir en sterk dagslyseffekt og opptil 6000 K for ryggelys og 8000 K for posisjonslys. Med mer intense farger for bremse- og blinklys, LED-lys som slås på umiddelbart, og et jevnt, godt styrt lys kan du gi andre personer i trafikken nok tid til å reagere på bevegelsene dine.

Stilige signallysfarger

Det viktigste med utvendige lys er å sørge for at du ser og blir sett, men det er ikke noe galt i å ta seg bra ut samtidig. Hvis du vil oppgradere stilen uten å kjøpe en ny bil, er det et godt og økonomisk alternativ å skifte ut de utvendige lysene med LED-lamper. Oppgrader det utvendige lyset med et mer intenst rødt bremselys, et sterkere gult blinklys og et klart, hvitt posisjons- og ryggelys. Bilen er et uttrykk for personligheten din, så gjør et stilig inntrykk med Philips utvendige LED-blinklys.

Keramisk CeraLight-varmebeskyttelse

Philips CeraLight-teknologien er en unik, patentert og keramisk innfatning som er laget for å beskytte LED-komponentene mot varme- og vibrasjonsskader. Denne nyskapingen beskytter lampen mot tidlig svikt. En T10-lampe som er utstyrt med CeraLight, er laget for å vare og gir bilføreren et mer holdbart lys.

Enhetlig lysfordeling

Serien med utvendige Philips LED er utformet for å gi smartere lysfordeling som sørger for at det utvendige lyset projiseres der du trenger det (enten du rygger, bremser eller signaliserer med lysene). Med bredvinklet og enhetlig lysfordeling ser du ikke bare veien bedre, men andre bilførere ser også deg bedre.

Kvalitet tilpasset for kjøretøy

De teknologisk avanserte Philips-lysene er viden kjent i bilindustrien og har vært det i over 100 år. Philips-produktene med kvalitet tilpasset kjøretøy, er utformet og utviklet i henhold til strenge kvalitetskontroller (inkludert gjeldende ISO-standarder), noe som garanterer gjennomgående høy produksjonskvalitet. Store bilprodusenter velger lyskilder fra Philips, fordi du er sikret kvalitet når du kjøper Philips. Du får kraftig, klart lys og nøyaktig lysstråleytelse. Du får et stilfullt produkt, og du får et avansert LED-lyssystem for en sikrere, jevnere og mer givende kjøretur.

Klar, ferdig, installert!

Siden frontlysene er utformet for å kunne installeres enkelt, vil bilførere med erfaring fra vedlikehold enkelt kunne oppgradere kompatible lys. Men det anbefales likevel at du får de nye Philips X-tremeUltinon LED-lysene installert av en profesjonell mekaniker, siden denne sørger for at alt er klappet og klart til bruk. Disse lysene er riktignok kompatible med et bredt utvalg av bilmodeller, men passer ikke i alle biltyper.

LED med bedre varighet

Du ønsker sterke og stilige billys. Men du vil ikke skifte defekte lyskilder støtt og stadig. Det er en stor svakhet ved konvensjonelle frontlys: Jo kraftigere lys, desto kortere levetid. Selv med et tilsvarende lysintensitetsnivå varer LED-lyskilder mye lenger. Og Philips X-tremeUltinon LED-lys har dessuten overlegen holdbarhet. Med nye teknologiske funksjoner som forhindrer varme- og vibrasjonsskader, varer de i opptil 12 år. Siden de fleste biler er blitt byttet ut eller oppgradert innen den tid, kommer de stilfulle nye lysene dine til å holde ut bilens levetid.

Spesifikasjoner

Emballasjeopplysninger

Emballasjetype: X2
EAN1: 8727900392487
EAN3: 8727900392517

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordelere: Mer lys

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 127998000KX2
Bestillingskode: 39248730

Emballasjeinformasjon

Høyde: 8,5 cm
Lengde: 19,5 cm
Bredde: 15,1 cm
Bruttovekt per del: 0,37 kg

Pakket produktinformasjon

Høyde: 9,2 cm
Lengde: 6,8 cm
Bredde: 2,8 cm
MOQ (for profesjonelle): 20
Antall i pakken: 2

Levetid

Levetid: Opptil 12 år

Produktbeskrivelse

Teknologi: LED
Bruk: Interiør, Bagasjerom, posisjonering
Serie: X-tremeUltinon LED
Type: [-W5W]

