

PHILIPS

samochodowa żarówka
wewnętrzna i sygnalizacyjna

X-tremeUltinon LED

LED-T10 [-W5W]

Liczba źródeł światła: 2

12 V, 8000 K, chłodne nieb.
światło

CeraLight



127998000KX2



Jaśniejsze i bardziej stylowe

Mocne, wytrzymałe i intensywne oświetlenie sygnalizacyjne
LED

Aby prowadzić pojazd w sposób bezpieczny i nowoczesny, wybierz wewnętrzne i pozycyjne źródła światła LED Philips X-tremeUltinon T10 o wysokiej jasności. Mają one dużą moc, są precyzyjne i dobrze wyglądają, zatem można jeździć bezpiecznie i w dobrym stylu. Z kolei ceramiczna obudowa zapewnia odporność na wysoką temperaturę.

Jaśniejsze oświetlenie zewnętrzne LED

- Zasygnalizuj swoje zamiary za pomocą jaśniejszego oświetlenia zewnętrznego

Odśwież swój styl

- Zmodernizuj oświetlenie, odśwież swój styl

Doskonałe rozproszenie światła

- Równomierne oświetlenie zapewniające lepszą widoczność

Trwalsze oświetlenie LED

- Ceramiczna osłona przed wysoką temperaturą i wibracjami CeraLight
- Trwałe oświetlenie LED zapewniające długi okres eksploatacji

Wyjątkowa jakość firmy Philips

- Oświetlenie samochodowe Philips najwyższej jakości
- Łatwy montaż i zgodność z wieloma modelami samochodów

Zalety

Jasna, intensywna sygnalizacja

Sygnalizacja zamierzonych manewrów pojazdu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Aby uniknąć kolizji, inni użytkownicy drogi muszą wiedzieć, co zamierzasz zrobić. A w przypadku złych warunków pogodowych i obniżonej widoczności potrzeba stosowania jaśniejszej i bardziej intensywniej sygnalizacji staje się jeszcze ważniejsza. Oświetlenie sygnalizacyjne LED Philips X-tremeUltinon zapewnia efekt światła dziennego o dużej jasności — do 6000 K dla światła cofania i 8000 K dla światła pozycyjnych. Dzięki bardziej intensywnym kolorom kierunkowskazów i światła stop, włączającym się błyskawicznie diodom LED oraz równomiernemu i dobrze ukierunkowanemu światłu dajesz innym kierowcom dodatkowy czas na reakcję na Twoje manewry.

Stylowe kolory sygnalizacji

Najważniejszym celem oświetlenia zewnętrznego jest oczywiście zapewnienie dobrej widoczności, ale nie ma powodu, dla którego nie miałoby ono jednocześnie świetnie wyglądać. Jeśli chcesz, aby Twój pojazd był bardziej stylowy, nie musisz od razu kupować nowego. Wymiana oświetlenia zewnętrznego na źródła światła LED to dobrze zainwestowane pieniądze. Popraw wygląd oświetlenia zewnętrznego swojego pojazdu — światła stop będą miały bardziej intensywną czerwoną barwę, kierunkowskazy będą świecić żywym kolorem pomarańczowym, a światła pozycyjne i światła cofania zachwycą jasną bielą. Auto jest wyrazem tego, kim jest jego właściciel, więc wyraż swój styl za pomocą oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacyjnego LED firmy Philips.

Ceramiczna osłona przed wysoką temperaturą CeraLight

Technologia Philips CeraLight to wyjątkowa, oparta na materiałach ceramicznych, opatentowana obudowa przeznaczona do ochrony elementów LED przed działaniem wysokiej temperatury i wibracji. To innowacyjne rozwiązanie chroni źródło światła przed uszkodzeniem. Wyposażone w technologię CeraLight źródło światła T10 jest niezwykle trwałe i zapewnia dłuższy okres eksploatacji.

Równomierne oświetlenie

Oświetlenie zewnętrzne LED firmy Philips zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić inteligentną dystrybucję światła — wiązka oświetlenia zewnętrznego jest kierowana dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz (bez względu na to, czy będzie to światło cofania, stop czy sygnalizacyjne). Dzięki szerokiemu kątowni wiązki i równomiernemu rozproszeniu światła nie tylko Ty widzisz więcej, ale także inni kierowcy lepiej widzą Ciebie.

Jakość wymagana przez branżę samochodową

Firma Philips już od ponad 100 lat jest znana w branży motoryzacyjnej z zaawansowanego technologicznie oświetlenia. Wysokiej jakości samochodowe źródła światła Philips są projektowane i produkowane zgodnie z surowymi procesami kontroli jakości (w tym stosowanymi normami ISO), co pozwala zachować niezmiennie wysokie standardy produkcji. Najwięksi producenci samochodów wybierają źródła światła Philips, ponieważ produkty naszej firmy gwarantują wysoką jakość. Zapewniają mocne i jasne światło, precyzyjną regulację wiązki światła oraz

nowoczesny styl. Zaawansowany system oświetlenia LED pozwala na bezpieczniejszą, płynniejszą i przyjemniejszą jazdę.

Łatwy montaż

Produkt został zaprojektowany z myślą o łatwym montażu w wybranych pojazdach, dzięki czemu kierowcy z odrobiną doświadczenia bez problemu zmodernizują oświetlenie. Zalecamy jednak, aby nowe oświetlenie LED Philips X-tremeUltinon było montowane przez mechaników samochodowych, którzy zadbają o to, aby pojazd był gotowy do jazdy. To oświetlenie jest zgodne z wieloma modelami samochodów, jednak nie ze wszystkimi.

Trwałe oświetlenie LED

Zależy Ci na jasnym i stylowym oświetleniu samochodowym, ale nie chcesz stale wymieniać przepalonych żarówek. To główna słabość tradycyjnego oświetlenia głównego — im mocniejsze światło, tym krótszy okres eksploatacji. Przy takiej samej intensywności źródła światła LED są o wiele trwalsze, a produkty LED Philips X-tremeUltinon charakteryzują się wręcz doskonałą wytrzymałością. Dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym zabezpieczającym przed uszkodzeniami na skutek wysokiej temperatury i wibracji ich okres eksploatacji wynosi nawet 12 lat. Większość osób w tym czasie zmienia samochód, co oznacza, że nowe stylowe oświetlenie wytrzyma tak długo, jak Twoje auto.

Dane techniczne

Dane opakowania

Rodzaj opakowania: X2
EAN1: 8727900392487
EAN3: 8727900392517

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Więcej światła

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: 127998000KX2
Kod zamówienia: 39248730

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Wysokość: 8,5 cm
Długość: 19,5 cm
Szerokość: 15,1 cm
Waga brutto na sztukę: 0,37 kg

Informacje o zapakowanym produkcie

Wysokość: 9,2 cm
Długość: 6,8 cm
Szerokość: 2,8 cm

Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 20
Ilość w opakowaniu: 2

Czas eksploatacji

Trwałość: Do 12 lat

Opis produktu

Technologia: LED
Zastosowanie: Wnętrze, Bagażnik, Pozycyjne
Seria: X-tremeUltinon LED
Typ: [-W5W]

