

# PHILIPS

bec pentru lămpi auto de  
semnalizare și interior

X-tremeUltinon LED

LED-T10 [-W5W]

Număr de becuri: 2

12 V, lumină albastră rece de  
8000 K

Performanță CeraLight



127998000KX2



## Mai luminoase și mai elegante

Semnalizare LED puternică, durabilă și luminoasă

Pentru condus sigur și modern, alege luminile de interior și de poziție Philips X-tremeUltinon LED T10. Sunt puternice și precise și arată bine, permițându-ți să conduci în siguranță și cu stil. Elementele de prindere ceramice asigură rezistența la căldură.

### Lumini LED mai puternice de exterior

- Semnalizează-ți intenția cu lumini exterioare mai puternice

### Modernizează-ți stilul

- Înnoiește-ți luminile, modernizează-ți stilul

### Difuzare superioară a luminii

- Distribuție uniformă a luminii pentru vizibilitate sporită

### Lumini LED cu durată mai mare de viață

- Protecție ceramică CeraLight împotriva vibrațiilor și a căldurii
- Lumini LED durabile și cu durată mare de viață

### Calitate Philips excepțională

- Lumini auto Philips la cel mai ridicat nivel de calitate
- Instalare simplă și compatibilitate cu numeroase modele de autoturisme

# Repere

## Lămpi de semnalizare luminoase și puternice

Semnalizarea manevrelor autovehiculului este vitală pentru siguranță. Pentru a evita coliziunile, ceilalți participanți la trafic trebuie să știe ce faci. Iar când condițiile meteo nefavorabile reduc vizibilitatea, este și mai important să ai lumini de semnalizare puternice și luminoase. Lămpile de semnalizare Philips X-tremeUltinon LED îți oferă un efect de lumină naturală puternică și până la 6000 K pentru luminile de marșarier și 8000 K pentru luminile de poziție. Cu o serie de culori mai intense pentru luminile de viraj și stopuri, LED-uri care se aprind instantaneu și o lumină uniformă și bine direcționată, vei oferi celorlalți șoferi timp suplimentar prețios pentru a reacționa la manevrele tale.

## Culori elegante ale luminilor de semnalizare

Deși principalul rol al luminilor exterioare este de a te ajuta să vezi și să fii văzut, nu există niciun motiv pentru care nu ar putea în același timp să arate bine. Dacă dorești să îți înnoiești stilul fără a cumpăra o mașină nouă, înlocuirea luminilor exterioare cu LED-uri este o modalitate inteligentă de a-ți cheltui banii. Înnoiește-ți luminile exterioare cu un roșu mai intens pentru stopuri, un galben mai viu pentru semnalizatoarele de direcție și un alb luminos pentru luminile de poziție și de marșarier. Mașina ta îți exprimă personalitatea, așa că fă o declarație de stil cu lămpile de semnalizare cu LED de la Philips.

## Ecran termic ceramic CeraLight

Tehnologia Philips CeraLight este o carcasă brevetată unică din material ceramic, concepută pentru a izola componentele LED-ului împotriva deteriorărilor produse de căldură și vibrații. Această inovație protejează lampa împotriva defectării premature. O lampă T10 echipată cu CeraLight este construită să dureze, asigurând șoferilor o lumină care rezistă mai mult.

## Distribuție uniformă a luminii

Gama Philips de lumini exterioare cu LED este concepută pentru o distribuție mai inteligentă a luminii, care asigură proiectarea luminii de semnalizare exterioare acolo unde ai nevoie (indiferent că e vorba de luminile de marșarier, de stopuri sau de semnalizatoare). Cu un unghi

larg de difuzare a luminii și o distribuție uniformă, nu numai că poți vedea mai mult din drum, dar și alți șoferi te pot vedea mai bine.

## Calitate la standarde auto

Luminile avansate tehnologic de la Philips sunt renumite de peste 100 de ani în industria auto. Produsele Philips care îndeplinesc cerințele de calitate din industria auto sunt concepute și dezvoltate urmând procese stricte de control al calității (inclusiv normele ISO aplicabile), rezultatul fiind standarde de producție constant ridicate. Principalii producători de mașini aleg lămpile Philips, deoarece atunci când cumperi Philips, cumperi calitate. Beneficiezi de lumină strălucitoare și puternică și de o performanță precisă a fasciculului. Obții un stil sofisticat. Și te bucuri de un sistem avansat de iluminat cu LED-uri pentru o călătorie mai sigură și mai plăcută.

## Pe locuri, fiți gata... lumina e instalată!

Fiind concepute pentru instalare ușoară pe vehicule compatibile, șoferii cu experiență în întreținere vor putea schimba ușor lămpile compatibile. Cu toate acestea, îți recomandăm instalarea noilor lămpi Philips X-tremeUltinon LED de către mecanici specializați, care se vor asigura că ești gata de drum. Deși aceste lămpi sunt compatibile cu o gamă largă de modele de autoturisme, nu toate tipurile de mașini sunt acceptate.

## Lumini LED durabile

Îți dorești lumini auto puternice și elegante. Dar nu vrei să înlocuiești mereu lămpile defecte. Acesta este unul dintre principalele puncte slabe ale farurilor convenționale: cu cât lumina este mai puternică, cu atât durata de viață este mai mică. La același nivel de intensitate luminoasă, LED-urile durează mult mai mult, iar luminile LED Philips X-tremeUltinon sunt extrem de durabile. Datorită celor mai recente inovații tehnologice, acestea previn deteriorările cauzate de căldură și vibrații și rezistă până la 12 ani. Deoarece majoritatea autoturismelor sunt înlocuite sau modernizate în acest interval, luminile tale noi și elegante ar trebui să dureze la fel de mult ca mașina.

# Specificații

## Informații ambalaj

Tip ambalaj: X2

EAN1: 8727900392487

EAN3: 8727900392517

## Specificații pentru comercializare

Avantaje preconizate: Mai multă lumină

## Informații privind comanda

Nr. comandă: 127998000KX2

Cod de comandă: 39248730

## Informații de pe ambalajul exterior

Înălțime: 8,5 cm

Lungime: 19,5 cm

Lățime: 15,1 cm

Greutate brută pe unitate: 0,37 kg

## Informații despre produsul ambalat

Înălțime: 9,2 cm

Lungime: 6,8 cm

Lățime: 2,8 cm

MOQ (pentru profesioniști): 20

Cantitate per pachet: 2

## Durată de viață

Durată de viață: Până la 12 ani

## Descrierea produsului

Tehnologie: LED

Aplicație: Interior, Portbagaj, poziție

Gamă: X-tremeUltinon LED

Tip: [-W5W]

