

PHILIPS

LED 汽车灯

Vision LED

FestoonLED 38 毫米

6000K 白色

内饰照明



128016000KB1



灯持久耐用

Vision LED 灯可保证提供 12 年使用寿命。

专门设计的飞利浦 Vision LED 灯比汽车更持久耐用！以持久耐用的 LED 灯替换普通白炽灯泡，以明亮白光为车内提供照明。

明亮白光

- 6000K 白光

恒久耐用的 LED

- 保证达到 12 年使用寿命

超久耐用的 LED 灯泡

- 出色的稳定性、耐受性和可靠性

优化的光导漫射

- 180° 均匀的光导漫射

超亮 LED，提供理想的照明效果和风格

- 25 流明无限 LED 电源
- 5500K 白色日光灯

产品亮点

明亮白光

全新的飞利浦 Vision LED 内部照明灯提供 6000K 明亮白光和宽光束角，可为内部提供时尚照明。此车内 LED 可用于内部（圆顶灯、后备箱、储物箱）和牌照照明应用。

恒久耐用的 LED

飞利浦 Vision LED 灯设计比汽车更持久耐用。它们提供有效的几何贴合及优质的 12 年使用寿命。

25 流明无限 LED 电源

可通过 25 流明强大的 LED 灯完美地提供车内和牌照照明。

5500K 白色日光灯

无论安装在车内还是牌照上，具有 5500K 色温的白色日光灯均可提供精致的 LED 外观，使您的汽车脱颖而出。

均匀的光导漫射

设计灵动的磨砂镜头可确保 LED 灯在车内和牌照上均匀漫射。

出色的稳定性

一流的坚固设计，提升抗冲击和抗振性能。

规格

产品描述

应用: 内饰照明

色温: 白色 6000K

使用寿命: 12 年

电压: 12 伏

额定功率: 0.5 瓦

还适合: 6411、6451、12866、17314、DE3425、DE3423、DE3175、DE3022、Festoon

规格: Festoon 38 毫米 Vision 白色 6000K

范围: Vision LED

类型: FestoonLED 38 毫米

市场规格

使用效果: 灯持久耐用

产品亮点: 12 年使用寿命

