



Philips Vision LED  
Para iluminação interna

### LED-FEST [38mm]

Número de lâmpadas: 1  
12 V, 0,5 W  
Para iluminação interna



128016000KX1

## Iluminação interna brilhante

Veja mais opções com LED

Nunca mais perca suas chaves com as lâmpadas Torpedos Philips LED de 38mm, brilhantes, modernas e duráveis, para iluminação interna e de placa. A luz mais intensa com efeito de luz do dia de 6000 K ilumina o interior de seu carro, sem agredir seus olhos.

#### Atualize seu estilo

- Atualize suas luzes, atualize seu estilo

#### Lâmpadas internas LED brilhantes

- Luzes internas brilhantes para ver tudo dentro do carro

#### Lâmpadas de LED de longa duração

- Iluminação de LED resistente e de longa duração

#### Ótima difusão de luz

- Boa distribuição de luz para melhorar a visibilidade

#### Qualidade durável Philips

- Iluminação automotiva Philips com o mais alto nível de qualidade
- Fáceis de instalar e compatíveis com muitos modelos de automóveis

# PHILIPS

Para iluminação interna  
LED-FEST [38mm] Número de lâmpadas: 1, 12 V, 0.5 W, Para iluminação interna

# Especificações

## Informações da embalagem

- EAN1: 8727900395853
- EAN3: 8727900395860
- Tipo da embalagem: X1

## Descrição do produto

- Tecnologia: LED
- Aplicação: Luz interna, Porta-malas, Porta-luvas
- Linha: Vision LED
- Inserir: Torpedo

## Especificações de marketing

- Benefícios esperados: Experimente mais luz

## Informações do pedido

- Entrada do pedido: 128016000KX1
- Código do pedido: 39585330

## Informações na embalagem externa

- Altura: 8,5 cm
- Comprimento: 19,5 cm
- Largura: 15,1 cm
- Peso bruto por peça: 0,27 kg

## Informações do produto fornecido

- Altura: 9,2 cm
- Comprimento: 6,8 cm
- Largura: 2,8 cm
- Quantidade mínima (para profissionais): 10
- Quantidade no pacote: 1

## Durabilidade

- Vida útil: Até 8 anos

128016000KX1

# Destaques

## Iluminação interna moderna

Suas necessidades e preferências de iluminação pode variar um pouco de acordo com a aplicação. Para o interior do seu carro, você pode selecionar uma variedade de lâmpadas de LED Philips Vision para mais brilho. Selecione um confortável e acolhedor branco 4000 Kelvin. Seu carro é uma expressão de que você é, então reafirme o seu estilo com as luzes de LED interiores da Philips.

## Enxergue melhor dentro do carro

Não importa se é seu telefone, suas chaves ou um sapatinho perdido de criança, em algum momento você terá de procurar algum item fora do lugar em um carro mal iluminado. Com a iluminação interna de LED da Philips, você obterá uma luz acolhedora, brilhante e uniformemente difusa. Então, da próxima vez que estiver procurando algo no porta-malas, porta-luvas ou no assoalho do carro, você conseguirá ver exatamente o que está fazendo e encontrar qualquer coisa com facilidade.

## Iluminação de LED de longa durabilidade

Você quer que as luzes do carro sejam brilhantes e elegantes. No entanto, você não quer ficar trocando sempre as lâmpadas com defeito. Este é um dos principais pontos fracos das luzes convencionais: pois quanto mais potente é a luz, mais curta é a sua vida útil. Isso não acontece com o LED, pois com a mesma intensidade da luz os LEDs duram muito mais. E as luzes de LED Philips Vision têm uma resistência adicional ao calor e à vibração, o que as tornam a escolha perfeita para um desempenho de longa duração, com uma vida útil de até 8 anos.

## Ótima difusão de luz

O alcance da iluminação externa em LED da Philips foi projetado para proporcionar uma distribuição inteligente de luz e garantir que a luz da sinalização externa seja projetada onde você precisa dela (quer esteja em marcha à ré, freando ou dando seta). Com um ângulo amplo e boa difusão de luz, não apenas você é capaz de enxergar melhor a pista, como também ficará mais visível aos outros motoristas.

## Qualidade automotiva

A iluminação Philips com tecnologia avançada é reconhecida no setor automotivo há mais de 100 anos. Os produtos Philips com qualidade automotiva são projetados e desenvolvidos após rigorosos processos de controle de qualidade (incluindo padrões ISO aplicáveis), o que leva a altos padrões de produção. Os principais fabricantes de automóveis escolhem as lâmpadas Philips, pois, ao comprar produtos Philips, você também compra qualidade. Você obterá luz brilhante intensa e estilo de última geração.

## Prontos e instalados!

Projetada visando a fácil instalação nos veículos compatíveis, os motoristas com experiência em manutenção serão capazes de modernizar sua iluminação sem grandes dificuldades.



Data de emissão  
2019-01-30

Versão: 5.1.1

12 NC: 8670 001 46605

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Philips Lighting Holding B.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes retrofit de LED esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.