



Philips LongLife EcoVision
Lampadina per interni e di
segnalazione

Tipo di lampadina: R5W

Confezione da: 10
12 V, 5 W

12821LLECOCP



Guida con attenzione

Durata superiore, meno sostituzioni

Stanco di dover sostituire in continuazione le lampadine per fari anteriori? Le lampadine per auto Philips LongLife EcoVision, grazie a una durata superiore, rappresentano la scelta giusta per i guidatori che intendono ridurre la manutenzione del proprio veicolo.

Produttore di equipaggiamento di primo impianto

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche
- Ampia gamma di lampadine da 12 V per tutti gli usi
- Rispetto degli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

Dura molto più a lungo di una lampadina tradizionale

- Durata estesa per miglior rapporto qualità-prezzo

PHILIPS

Lampadina per interni e di segnalazione
Tipo di lampadina: R5W Confezione da: 10, 12 V, 5 W

Specifiche

Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 12 V
- Potenza effettiva (W): 5 W

Durata

- Durata: Fino a 1250 h

Caratteristiche luce

- Lumen: 50 lm

Dati dell'imballo

- EAN3: 8727900390940
- EAN1: 8727900381955
- Tipo di imballaggio: CP

Descrizione del prodotto

- Applicazione: Interni, Licenza, Luci di posizione posteriori / di parcheggio, Freccia laterale, Luci stop
- Base: BA15s
- Nome: R5W LongLife EcoVision
- Omologazione ECE: S1

- Gamma: LongLife EcoVision
- Tecnologia: Convenzionale
- Tipo: R5W

Informazioni sull'imballo

- Peso lordo per pezzo: 1,668 Kg
- Altezza: 12,5 cm
- Lunghezza: 28,5 cm
- Larghezza: 18,4 cm

Informazioni prodotto confezionato

- Quantità confezione: 1
- Ordine minimo (per i professionisti): 50
- Peso lordo per pezzo: 8,34 g
- Peso netto al pezzo: 5,93 g

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice per l'ordine: 38195528

Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Lunga durata

12821LLECOCP

In evidenza

La scelta delle case automobilistiche



Da 100 anni Philips è all'avanguardia dell'industria dell'illuminazione automobilistica, avendo introdotto innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa, e una su tre su scala mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Ideata per più usi



Quale lampadina da 12 V e per quale funzione? L'offerta di Philips Automotive comprende tutte le funzioni specifiche dell'auto: luci targa, luci di posizione posteriori, luci vano portaoggetti, di segnalazione interna, luci di posizione anteriori e luci diurne.

Omologazione ECE

I prodotti e servizi Philips per automobili sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto che su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.

Durata estesa

Le lampadine per interni e di segnalazione LongLife EcoVision rappresentano una scelta ottimale per gli automobilisti che sono alla ricerca solo del meglio. L'incremento della durata e l'estrema resistenza al calore e alle vibrazioni garantiscono grande tranquillità alla guida per lunghi periodi.



Data di rilascio
2019-07-05

Versione: 7.0.1

12 NC: 9246 836 17101
EAN: 87 27900 38195 5

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Philips Lighting Holding B.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com