

# PHILIPS

lampu interior mobil

X-tremeUltinon LED

LED-MULTIREADER

Jumlah bola lampu: 1

12 V, 6500 K cool blue

Bagian dalam



12826HCRIX1



## Lebih terang dan lebih bergaya

Warna nyata dalam interior mobil Anda

Tidak lagi kehilangan kunci dengan lampu interior Philips LED yang terang, bergaya, dan tahan lama. LED High Color Rendering memberikan tampilan interior yang lebih terang, warna objek yang lebih jelas, dengan cahaya biru yang lebih sedikit, sehingga lebih nyaman di mata.

### Kualitas Philips yang luar biasa

- Lampu otomotif Philips dengan tingkat kualitas tertinggi
- Pilihan pemasangan multi-soket

### Lampu interior LED yang lebih terang

- Lampu interior yang terang untuk melihat semua yang ada di bagian dalam mobil Anda

### Lampu LED yang tahan lebih lama

- Pencahayaan lampu LED yang tahan lama dan awet

### Warna nyata dalam interior mobil Anda

- Lebih sedikit emisi cahaya biru
- Warna nyata dalam interior mobil Anda

# Kelebihan Utama

## Kualitas kelas otomotif

Lampu Philips yang berteknologi canggih terkenal di industri otomotif, dan telah dikenal selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips dengan Kualitas Kelas Otomotif dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), secara konsisten menghasilkan standar produksi yang tinggi. Produsen mobil besar memilih lampu Philips, karena jika Anda membeli Philips, Anda membeli kualitas. Anda mendapatkan cahaya terang dan performa berkas cahaya yang presisi. Anda mendapatkan gaya kelas. Dan Anda mendapatkan sistem lampu LED canggih untuk mengemudi dengan lebih aman, lancar, dan menyenangkan.

## Pencahayaan LED yang tahan lama

Anda ingin lampu mobil yang terang dan bergaya, tetapi tidak ingin terus mengganti lampu karena rusak. Ini adalah kelemahan utama dari lampu depan konvensional; semakin terang lampunya, semakin pendek masa pakainya. Pada intensitas lampu yang sama, LED tahan lebih lama. Dan lampu LED Philips X-tremeUltinon sangat tahan lama. Berkat inovasi teknologi tercanggih, lampu tidak mudah panas, tidak mudah rusak karena getaran, dan tahan sampai 12 tahun. Karena kebanyakan mobil akan diganti atau semakin diperbarui dalam periode tersebut, lampu baru Anda yang bergaya haruslah bertahan selama masa pakai mobil Anda.

## LED CRI tinggi Philips

Gelombang cahaya biru menimbulkan silau sehingga dapat mengurangi kontras visual dan mempengaruhi ketajaman serta kejelasan. Ini

juga bisa menjadi salah satu penyebab mata lelah, sakit kepala, kelelahan fisik dan mental. Sumber cahaya biru antara lain dari layar komputer, perangkat elektronik, lampu pijar, dan lampu LED. Lampu LED 90+CRI tinggi dari Philips memancarkan lebih sedikit cahaya biru dibandingkan lampu interior LED standar, agar lebih nyaman di mata.

## Siap, stabil, terpasang!

Dilengkapi dengan pilihan multi-socket, agar mudah mengganti lampu ruangan jenis T10 dan festoon 30mm

## Lampu interior yang penuh gaya

CRI (indeks kesesuaian warna) adalah ukuran seberapa akurat suatu cahaya memancarkan warna objek yang sebenarnya. Lampu interior LED standar mungkin membuat warna tampak tidak alami. Lampu LED 90+CRI tinggi dari Philips memungkinkan warna objek tampak jelas dan tajam, sehingga meningkatkan penampilannya.

## Lihat lebih jelas bagian dalam mobil Anda

Baik telepon, kunci, atau sepatu sebelah kiri anak Anda yang hilang, kadang kala kita perlu mencari benda yang hilang di mobil berpencahayaan buruk. Dengan lampu interior LED Philips, Anda akan memiliki cahaya yang hangat, terang, dan tersebar merata. Jadi, di saat berikutnya Anda mencari sesuatu di dalam bagasi, laci mobil, atau lantai mobil, Anda dapat melihat dengan jelas dan menemukan semuanya dengan mudah.

# Spesifikasi

## Penjelasan produk

**Teknologi:** LED

**Penggunaan:** Lampu interior

**Alas:** SV8.5-8, w2.1x9.5d, Ba9s

**Produk:** LED X-tremeUltinon

**Jenis:** Lampu ruangan multi-socket

**Suhu warna:** Putih 6500K

**Masa pakai:** 12 tahun

**Lumen [lm]:** 130

**Voltase [V]:** 12

**Watt [W]:** 1.5

## Spesifikasi pemasaran

**Manfaat yang diharapkan:** Interior modern cerah

## Data logistik

**EAN:** 8727900396126

**Kode pemesanan:** 39612630

**Jumlah dalam kotak:** X1

**Rujukan:** 12826HCR1X1

