



Philips X-treme Ultinon
LED
車用燈

多插頭內裝燈
6500K 白光
130 流明
高顯色 LED



12826HCRIX1

明亮且具現代感的車裝燈

為車廂帶來完美燈光

高顯色 (90+CRI) LED 車廂燈可照出車廂和物件清晰艷麗的色彩，讓眼睛更感舒適。光線平均散射。LED 燈壽命長達 12 年。

還原真確顏色

- 高 CRI LED，帶來車廂內部的原有色彩

減少藍光輸出

- 減少藍光輸出

安裝簡易

- 多插頭安裝方式

12 年使用壽命

- 12 年使用壽命
- 提供消費者 3 年有限保養

PHILIPS

車用燈

多插頭內裝燈 6500K 白光, 130 流明, 高顯色 LED

規格

產品說明

- 技術: LED
- 應用: 車內燈
- 底座: SV8.5-8, w2.1x9.5d, Ba9s
- 範圍: X-treme Ultinon LED
- 類型: 多插頭內裝燈
- 色溫: 6500K 白光
- 使用壽命: 12 年
- 流明 [lm]: 130
- 電壓 [V]: 12
- 瓦數 [W]: 1.5

市場推廣詳細說明

- 預期好處: 明亮且具現代感的車裝燈

物流數據

- EAN: 8727900396126
- 訂購代碼: 39612630
- 盒? 數量: X1
- 參考: 12826HCRIX1

12826HCRIX1

產品特點

還原真實顏色

CRI (顯色指數) 是燈光反映物品真正顏色的量度指標。標準 LED 室內燈可能會令顏色欠缺自然。Philips 高 90+CRI LED 燈光讓物品反射出清晰亮麗的色彩。


減少藍光輸出

藍光波導致的刺眼光芒會減少視覺對比，並減低視覺清晰度。這亦可能是引致眼睛疲勞、頭痛、身心疲憊的原因。藍光來源包括電腦屏幕、電子裝置、螢光燈及 LED 燈光。Philips 高 90+CRI LED 燈光比標準 LED 室內燈發出更少藍光，令雙眼更感舒適。

多插頭安裝

提供多插頭安裝方式選項，讓您可以輕易更換 T10 底座及 Festoon 30mm 內裝燈

12 年使用壽命



耐高溫及防震動

3 年有限保養



提供消費者 3 年有限保養



出版日期 2018-01-18

版本: 4.0.1

12 NC: 8670 001 37708
EAN: 87 27900 39612 6

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com