



Philips DayLight  
LED 日間操作燈

## 增加能見度，更安全地駕駛

型格地安全駕駛

強大的 LED 燈光，增加能見度，更安全地駕駛，整天為您倍添風格和能見度。

### 最大能見度

- 強力 LED 燈
- 已認可的燈光輸出

### 優質原裝設備

- OEM 品質

### 大部份汽車型號適用

- 超輕巧設計，與大部份汽車型號兼容
- 智能掛戴系統



12830WLEDX1

**PHILIPS**

## 產品特點

### 大部份汽車型號適用



安裝簡易，設有智能掛載系統。於任何槽位安裝支架，只需把元件插入適當位置即可使用。元件將牢固地鎖實，不會被盜。

### 大部份汽車型號適用



超輕巧設計，與大部分汽車型號兼容

### 最大能見度



符合道路法律 (ECE R87)，不會對其他道路使用者造成騷擾

### 原裝設備品質



堅固的優質鋁外殼及鏡片為防水及防碎石，令燈泡更持久耐用，無需維修。

### 最大能見度



4 點式 LED 設計款式擁有 OEM 的時尚外觀，同時提供明亮燈輸出 (6000K)

## 規格

### 技術規格

- 應用：日光，LED 日間操作燈
- 認證：符合 CCC 標準，符合 ROHS / REACH 標準
- 與汽車壽命一致：5000 小時
- 平均壽命：電壓 小時
- 電壓：12 伏
- 瓦數：2x2 瓦

### 安裝簡易

- 簡易即插即用系統：掛載系統

### 原裝設備品質

- 優質表面：優質鋁外殼
- 品質：認可的汽車品質
- 防碎石鏡片：PSA B25 7110 汽車測試
- 標準防水連接器：不漏水連接器
- 認證：ECE R87
- 溫度範圍：-40° C 至 85° C
- 防水 - 防風化：IP56

### 產品說明

- 色溫：5700
- 指定名稱：LED DaylightGuide
- LED 燈光效果：4 點式

### 重量與尺寸

- A- 盒尺寸 (長 x 闊 x 高)：221 x 137 x 5 毫米
- 紙箱重量：830 千克
- 產品尺寸 (L x W x H)：125,1 x 32,3 x 23,1 毫米



出版日期 2018-03-16

版本：2.0.1

12 NC: 8670 001 17299

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)