

PHILIPS

Đèn xe hơi

X-tremeUltinon LED

Loại đèn: T16

Hộp gồm 1 bóng đèn

12 V



12832X1



An toàn và phong cách tối đa trên đường đi Ánh đèn sáng, bao phủ rộng

Đèn lắp bên ngoài xe hơi LED màu trắng, cường độ cao, dùng làm đèn báo lùi. Tâm nhìn và an toàn tối đa, dễ quan sát hơn. Khả năng chịu nhiệt và chống rung động cực cao, cho thời gian hoạt động siêu bền.

Ánh đèn sáng, bao phủ rộng

- Ánh đèn sáng, bao phủ rộng

An toàn tối đa trên đường đi

- Tương thích chùm tia sáng ECE*

Sử dụng đến 12 năm

- Sử dụng đến 12 năm
- Bảo hành giới hạn 3 năm cho việc sử dụng thông thường

Những nét chính

Ánh đèn sáng, bao phủ rộng




T16

Halogen standard

Đèn xe hơi LED Xenon màu trắng, công suất cao, dễ quan sát hơn.

Tương thích chùm tia sáng ECE*



Chùm tia sáng tương tự hoặc tốt hơn so với đèn halogen chuẩn, để bạn và người khác quan sát tốt hơn.

Sử dụng đến 12 năm



Chịu nhiệt và chống rung cao

Bảo hành giới hạn 3 năm



Bảo hành giới hạn 3 năm cho việc sử dụng thông thường

Các thông số

Dữ liệu đóng gói

Dạng đóng gói: Đóng gói có bọc

Thông số xanh

Kim loại nặng: Không chứa catmi, Không chứa thủy ngân, Không chứa chì

Mô tả sản phẩm

Công nghệ: LED

Ứng dụng: Đèn báo lùi

Chân cắm: W2.1X9.5D

Dây sản phẩm: X-tremeUltinon LED

Loại bóng: T16

Nhiệt độ màu: Màu trắng 6700 K

Thời gian sử dụng: 12 năm

Lumen: 200 lm

Điện áp: 12 V

Công suất: 3,4 W

Thông số thị trường

Ưu điểm mong muốn: Đèn LED hiệu suất cao

Điểm vượt trội sản phẩm: Đèn xe hơi LED sáng và mạnh

