



Philips X-tremeUltinon
LED
车灯

灯泡类型：T16
每包 1 个
12 伏



12832X1

有效确保行车安全和时尚出行体验

高强度亮光

高强度白色 LED 外饰灯，用于实现倒车功能。确保良好的可视性和安全性，有效提升视野。超强耐热和抗振，实现超长使用寿命。

最大限度确保行车安全

- 符合 ECE 光束样式 *

12 年使用寿命

- 12 年使用寿命
- 为客户提供 3 年有限保修

高强度亮光

- 高强度亮光

PHILIPS

车灯
灯泡类型: T16 每包 1 个, 12 伏

规格

市场规格

- 使用效果: 高性能 LED
- 产品亮点: 高强度明亮 LED 车灯

产品描述

- 应用: 倒车灯
- 基座: W2.1X9.5D
- 色温: 白色 6700K
- 使用寿命: 12 年
- 流明: 200 lm
- 范围: X-tremeUltinon LED

- 技术: LED
- 类型: T16
- 电压: 12 伏
- 额定功率: 3.4 瓦

环保规格

- 重金属: 无镉, 无汞, 无铅

包装数据

- 包装类型: 塑封包装

12832X1


产品亮点

高强度亮光



高功率氙气白色 LED 车灯, 有效提升视野。

符合 ECE 光束样式*



与标准卤素灯的光束样式相似或更好, 因此有效提升视野。

12 年使用寿命



超强耐热和抗振

3 年有限质保



为客户提供 3 年有限保修



发行日期 2023-12-29

版本: 13.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 请确保依照当地交通法规改装 LED 车灯, 若违反相关法规, 需自行负责。