

PHILIPS

Konwencjonalna żarówka
wewnętrzna i sygnalizacyjna

Vision

Rodzaj źródła światła: FEST-
C5W

Liczba sztuk w opakowaniu: 10

12 V, 5 W

12844CP



Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie

Żarówki sygnalizacyjne firmy Philips

Nasze żarówki sygnalizacyjne są wybierane przez największych producentów samochodów. Zapewniają one najwyższą jakość w swojej klasie i są dostępne w konkurencyjnej cenie.

Producent oryginalnego wyposażenia

- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów
- Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań
- Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE

Zalety

Wybór producentów samochodów



Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Zaprojektowane do wielokrotnego użytku



Która żarówka 12 V jest odpowiednia do danego zastosowania? W ofercie firmy Philips znajdują się żarówki do wszystkich typów

oświetlenia pojazdu, takich jak: światła drogowe, światła mijania, przednie światła przeciwmgielne, kierunkowskazy przednie, kierunkowskazy boczne, kierunkowskazy tylne, światła stopu, światła cofania, tylne światła przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światła pozycyjne/postojowe, oświetlenie wnętrza.

Homologacja ECE

Produkty i usługi motoryzacyjne firmy Philips uważane są za najlepsze w swojej klasie na rynku producentów oryginalnego wyposażenia oraz rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i wygody naszych klientów. Wszystkie produkty z naszej oferty są skrupulatnie testowane, kontrolowane i certyfikowane (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE. To po prostu jakość, której możesz zaufać.

Dane techniczne

Charakterystyka elektryczna

Napięcie: 12 V

Moc: 5 W

Czas eksploatacji

Trwałość: Maks. 875 godz.

Właściwości światła

Luminy: 45 lm

Dane opakowania

EAN3: 8711500487841

EAN1: 8711500487827

Rodzaj opakowania: CP

Opis produktu

Zastosowanie: Licencja, Oświetlenie bagażnika, Światło na drzwiach, Lampka bezpieczeństwa na drzwiach, Oświetlenie schowka, Tablica rejestracyjna

Podstawa: SV8,5

Oznaczenie: C5W

Homologacja ECE

Seria: Standard

Technologia: Konwencjonalne

Typ: C5W Festoon

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 0,66 kg

Wysokość: 10,3 cm

Długość: 24 cm

Szerokość: 19,2 cm

Informacje o zapakowanym produkcie

Ilość w opakowaniu: 1

Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 200

Waga brutto na sztukę: 3,3 g

Wysokość: 3,8 cm

Długość: 2,25 cm

Waga netto na sztukę: 2,2 g

Szerokość: 1,8 cm

Informacje dotyczące zamówień

Kod zamówienia: 48782773

Numer zamówieniowy: 12844CP

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Standard

